



Krovinio dinamometras Dynafor LLZ2, maksimalios svėrimo ribos: 12,5 t



Užsakymo data

Užsakymo numeris	086049 12,5
GTIN	3600232609193
Produktų klasė	08Y

Aprašas

Aprašymas:

Universalus, patvarus ir patikimas apkrovos dinamometras Dynafor LLZ2. Įmontuotas gerai įskaitomas LCD ekranas. Ekranas apsaugotas apvadais.

- **Nuožulniai nupjauti kampai sumažina riziką užkibti keliant.**
- **Saugumo faktorius > 4.**
- **Tikslumas ir atkartojimo funkcija patvirtinta sertifikatu. Tikslumas ± 0,3%. Galima papildomai kalibruoti.**
- **Tinka naudojimui visose padėtyse. Apsaugos klasė IP65: tinka naudoti ir lauko sąlygomis. Atitinka CE ir mašinų direktyvos 2006/42/EC reikalavimus.**
- **Temperatūros ribos nuo -20 °C iki +50 °C.**

Paskirtis:

Tempimo jėgų (N) ir kabančių masių (kg) matavimas.

Tiekimo sudėtis:

Su baterijomis (2x AAA), kalibravimo pažymėjimu, lagaminu.

IP apsaugos klasė: IP 65

Pakuotė: Lagaminas

Patikros protokolas: Gamintojo patikros protokolas

minimalios svėrimo ribos: 20 kg

Korpuso plotis: 120,5 mm

Korpuso gylis: 45 mm

Korpuso aukštis: 277 mm

Techninis aprašymas

Korpuso plotis	120,5 mm
maksimalios svėrimo ribos	12500 kg
Korpuso aukštis	277 mm
Korpuso gylis	45 mm
minimalios svėrimo ribos	20 kg
Prekės Nr., kartu su baterijomis / akumuliatoriais	081556 LR3
Baterijų kiekis	2
IP apsaugos klasė	IP 65
Pakuotė	Lagaminas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros protokolas