

**Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, fosfatuotas, Rakto dydis: 22X24mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	615900 22X24
GTIN	4045197385512
Produktų klasė	62A

**Aprašymas****Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Su ovaliu kotu.

**Standartas:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Apdirbama medžiaga:**

Cromo vanadžio plienas, fosfatuotas.

**Techninis aprašymas**

Rakto dydis <sub>1</sub>	22 mm
Rakto ilgis L	325 mm
Rakto dydis <sub>2</sub>	24 mm
maksimalus kilpos Ø D <sub>2</sub> maks.	37 mm
maksimalus kilpos Ø D <sub>1</sub> maks.	34 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Paviršius	fosfatuotas
Produkto pavadinimo požymis	fosfatuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis

