

Garant**Dinamometrinis raktas „Slipper“ su skale, Maksimalus sukimo momentas: 5Nm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	657762 5
GTIN	4045197891617
Produktų klasė	61E

Aprašymas**Modelis:**

Ypatingas, praslystantis atlaisvinimo mechanizmas **patikimai užkerta kelią netyčiom per daug užveržti varžtą.**

Dinamometrinis raktas, valdomas viena ranka, **reguliuojamas mikrometro skale**, atsilaisvinantis automatiškai. Fiksatorius rankenos gale nuo netyčinio perreguliavimo. Su integruota terkšlės funkcija.

Mato vienetai: Nm.

Privalumai:

Tikslus atlaisvinimo mechanizmas, galima dirbti sunkiai prieinamose vietose.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, raktas aiškiai juntamai atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl. Specialus atlaisvinimo mechanizmas užtikrina, kad bus tikrai pasiektas nustatytas sukimo momentas, **tačiau neviršytas.**

Paskirtis:

Vidutinėms ir didelėms operacijų serijoms.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Tikslumas:

± 6% nuo nustatytos vertės.

Pjovimo režimai:**Brėžinio ir formulės legenda:**

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniam rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įpjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Techninis aprašymas

Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±6 %
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Sūkių momento ribos	1 - 5 Nm
Svoris	235 g
Indikatorius	analoginis
maksimalus sukimo momentas	5 Nm
Skalės padalijimas, 1 padala =	0,05 Nm
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Bendras ilgis L	204 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Atlaisvinimo principas	mechaninė slydimo mova
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l ₃]	136,5 mm
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l ₁]	135 mm
Feedback	ryškus
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Kalibravimas	O1
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	mechaninis
Suveikimo signalas	optinis
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis

Užlenkimo funkcija	ne
Slipper funkcija	taip
QuickRelease / greitojo keitimo funkcija	ne
Kontrolinė rodyklė	ne
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

Paslaugos

DAkS kalibravimas Dinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm	020020 1000
Kalibravimas Dinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 400 Nm	020010 400