

**Garant****Dinamometrinis raktas „Slipper“ su skale, Maksimalus sukimo momentas: 10Nm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	657762 10
GTIN	4045197891624
Produktų klasė	61E

**Aprašymas****Modelis:**

Ypatingas, praslystantis atlaisvinimo mechanizmas **patikimai užkerta kelią netyčiom per daug užveržti varžtą.**

Dinamometrinis raktas, valdomas viena ranka, **reguliuojamas mikrometro skale**, atsilaisvinantis automatiškai. Fiksatorius rankenos gale nuo netyčinio perreguliavimo. Su integruota terkšlės funkcija.

**Mato vienetai:** Nm.

**Privalumai:**

Tikslus atlaisvinimo mechanizmas, galima dirbti sunkiai prieinamose vietose.

**Funkcija:**

Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, raktas aiškiai juntamai atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl. Specialus atlaisvinimo mechanizmas užtikrina, kad bus tikrai pasiektas nustatytas sukimo momentas, **tačiau neviršytas.**

**Paskirtis:**

Vidutinėms ir didelėms operacijų serijoms.

**Standartas:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Tikslumas:**

± 6% nuo nustatytos vertės.

**Pjovimo režimai:****Brėžinio ir formulės legenda:**

$l_1$  = svirties ilgis be įstatomo įrankio

$l_2$  = dinamometriniam rakte reguliuojamas matmuo

$l_3$  = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

$l_4$  = įpjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

$T_1$  = nustatomas sukimo momentas

$T_2$  = nurodytas sukimo momentas

## Techninis aprašymas

Sūkių momento ribos	2 - 10 Nm
Indikatorius	analoginis
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Skalės padalijimas, 1 padala =	0,1 Nm
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
maksimalus sukimo momentas	10 Nm
Svoris	235 g
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±6 %
Norma	DIN EN ISO 6789
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Bendras ilgis L	204 mm
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [I <sub>3</sub> ]	140 mm
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Atlaisvinimo principas	mechaninė slydimo mova
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [I <sub>1</sub> ]	135 mm
Feedback	ryškus
Kalibravimas	O1
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	mechaninis
Suveikimo signalas	optinis
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis

Užlenkimo funkcija	ne
Slipper funkcija	taip
QuickRelease / greitojo keitimo funkcija	ne
Kontrolinė rodyklė	ne
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

### Paslaugos

DAkS kalibravimas Dinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm	020020 1000
Kalibravimas Dinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 400 Nm	020010 400