



## Įspėjamosios spalvos kelnės, oranžinės / mėlynos, Dydis DE: 29



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	091742 29
GTIN	7330509413579
Produktų klasė	04T

### Aprašymas

#### Modelis:

Apsauginės įspėjamosios spalvos kelnės iš **labai tvirtos, tačiau lengvos medžiagos**, nešlampantis modelis.

- **Tik 240 g/m<sup>2</sup> (Light Weight).**
- **CORDURA® sutvirtintos kišenės ir kelių zona.**
- **Užpakalinės kišenės su apsauga, viena kišenė su papildomu antkišeniu.**
- **Labai tvirtos formos ir atsparios blukimui.**
- **Kišenė ant kojos su pieštukui ir mobiliam telefonui skirta kišene.**

#### Standartas:

Kelnės su įspėjamaisiais elementais iš **labai tvirto, bet plono** atsparaus vandeniui audinio

- **Tik 240 g/m<sup>2</sup> (Light Weight).**
- **CORDURA® audiniu pastorinimai ties kišenėmis ir kelių zonoje.**
- **Galinės kišenės su kailiu ir viena kišenė su papildomu antkišeniu.**
- **Stabilios formos ir neblunkančių spalvų.**
- **Kišenė ant klešės su skyriais pieštukui ir mobiliam telefonui.**

#### Standartas:

Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 2

#### Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis. Blakläder ryškiaspalvių drabužių Y kategorija kombinuotam sertifikavimui.

Norma: EN ISO 20471

## Techninis aprašymas

Dydis IT	D116
Dydis FR	54C
Dydis DE	29
Serija	Ryškiaspalviai drabužiai Blakläder
Dydis SE	C52
Dydis ES	D116
Dydis NL	D116
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	35 % medvilnė
Audinio sudėtis	65 % poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	240 g/m <sup>2</sup>
Plovimas	70 °C margiems skalbiniams
Spalva	oranžinės / mėlynos
Norma	EN ISO 20471
Produkto rūšis	Įspėjamosios spalvos kelnės