

VBW**Vamzdinis raktas su S formos žiotimis, Vamzdžio Ø: 1.1/2in****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	810740 1.1/2
GTIN	4005887265401
Produktų klasė	83E

Aprašymas**Modelis:**

Švediška forma; plonos, specialios formos žiotys, užsispaudžiančios pačios, lenktos 45° kampu. Visas kaldintas, su nuo pametimo apsaugota nustatymo veržle.

VBW su S formos žiotimis vamzdžio suėmimui trimis taškais.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas; pagerintos kokybės, žiotys grūdintos induktyviu būdu. Lakuotas, žiaunos matinės.

Techninis aprašymas

visas ilgis	440 mm
Vamzdžio Ø	1 1/2 in
Užveržimo tarpas	68 mm
Žiočių kampas	45 laipsniai
Gamintojo metodas	visos kaldintos
Žiočių pagerinimas	grūdinta indukciniu būdu
Replių medžiaga	Chromo vanadžio plienas
S žiotys	taip
švediška forma	taip
Produkto rūšis	Vamzdinės replės

