

**VBW****Vamzdinis raktas su S formos žiotimis, Vamzdžio Ø: 2in****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	810740 2
GTIN	4005887265500
Produktų klasė	83E

**Aprašymas****Modelis:**

Švediška forma; plonos, specialios formos žiotys, užsispaudžiančios pačios, lenktos 45° kampu. Visas kaldintas, su nuo pametimo apsaugota nustatymo veržle.

**VBW su S formos žiotimis** vamzdžio suėmimui trimis taškais.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas; pagerintos kokybės, žiotys grūdintos induktyviu būdu. Lakuotas, žiaunos matinės.

**Techninis aprašymas**

Vamzdžio Ø	2 in
Užveržimo tarpas	85 mm
visas ilgis	560 mm
Žiočių kampas	45 laipsniai
Gamintojo metodas	visos kaldintos
Žiočių pagerinimas	grūdinta indukciniu būdu
Replių medžiaga	Chromo vanadžio plienas
S žiotys	taip
švediška forma	taip
Produkto rūšis	Vamzdinės replės

