

Tekinimo spraudiklių presas, Tipas: 1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	086790 1
GTIN	2050001940414
Produktų klasė	08V

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, tuščiaviduris korpusas iš specialaus liejinio su dideliu pagrindu. Pagrindo koja su skylėmis pritvirtinimui ant pagrindo (varstoto ar stovo Nr. 086795). Sliekratis ir krumpliastiebio stūmiklis pagaminti iš susidėvėjimui atsparaus plieno. Grūdintas ir šlifuotas krumpliastiebio stūmiklis ir ilga stūmiklio kreipiančioji užtikrina precizišką darbą. Sukamas pagrindo diskas su keturiomis įvairaus dydžio išpjovomis skirtingoms detalėms padėti. Stūmiklis judinamas svirtimi.

Paskirtis:

Įvorėms, rutuliniams guoliams, tekinimo spraudikliams, kaiščiams, varžtams ir t.t. įpresuoti ir išpresuoti. Taip pat ir traukimo darbams bei darbui su paprastais pjovimo ir štanavimo įrankiais.

Spalva:

Šviesiai pilka spalva RAL 7035.

maks. spaudimo galia: 6,57 kN

Stūmiklio Ø: 36 mm

Iškyša iki stūmiklio vidurio: 104 mm

maks. stūmiklio pakėlimas: 200 mm

Lieto korpuso aukštis: 400 mm

detalėms, kurių Ø iki: 200 mm

Techninis aprašymas

Iškyša iki stūmiklio vidurio	104 mm
Pagrindo plotis	172 mm
Pagrindo gylis	277 mm
Stūmiklio Ø	36 mm
Tipas	1
detalėms, kurių Ø iki	200 mm
Pagrindo disko įpjovų plotis	10/15/22/30 mm
Lieto korpuso aukštis	400 mm
Svoris	25 kg
maks. spaudimo galia	6,57 kN
maks. stūmiklio pakėlimas	200 mm
Produkto rūšis	Tekinimo spraudiklių presas