

Tekinimo spraudiklių presas, Tipas: 0



Užsakymo data

Užsakymo numeris

086790 0

GTIN

Produktų klasė

08V

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, tuščiaviduris korpusas iš specialaus liejinio su dideliu pagrindu. Pagrindo koja su skylėmis pritvirtinimui ant pagrindo (varstoto ar stovo Nr. 086795). Sliekratis ir krumpliastiebio stūmiklis pagaminti iš susidėvėjimui atsparaus plieno. Grūdintas ir šlifuotas krumpliastiebio stūmiklis ir ilga stūmiklio kreipiančioji užtikrina precizišką darbą. Sukamas pagrindo diskas su keturiomis įvairaus dydžio išpjovomis skirtingoms detalėms padėti. Stūmiklis judinamas svirtimi.

Paskirtis:

Įvorėms, rutuliniams guoliams, tekinimo spraudikliams, kaiščiams, varžtams ir t.t. įpresuoti ir išpresuoti. Taip pat ir traukimo darbams bei darbui su paprastais pjovimo ir štancavimo įrankiais.

Spalva:

Šviesiai pilka spalva RAL 7035.

Techninis aprašymas

Pagrindo disko įpjovų plotis

10/15/20/25 mm

Pagrindo gylis

195 mm

maks. stūmiklio pakėlimas

110 mm

Svoris

11 kg

Pagrindo plotis	130 mm
maks. spaudimo galia	5,11 kN
Lieto korpuso aukštis	260 mm
Stūmiklio Ø	28 mm
Iškyša iki stūmiklio vidurio	100 mm
detalėms, kurių Ø iki	180 mm
Tipas	0
Produkto rūšis	Tekinimo spraudiklių presas