

GECHTER**Rankinis presas su alkūnine svirtimi, Tipas: 5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

086760 5

GTIN

2050001743923

Produktų klasė

08V

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtas, tuščiaviduris lietas korpusas su dideliu pagrindu. Pagrindo koja su keturiomis kiaurymėmis pritvirtinimui prie darbatalio ar pan. Presavimo įrankio bėgeliai be jokio tarpelio pereina į prizminę kreipiančiąją ir taip galima reguliuoti aukštį. Be to, preso pakėlimo aukštį (stūmiklio pakėlimo aukštį) į norimą padėtį galima nustatyti reguliavimo varžtu. Ant pagrindo yra T formos 10 mm grioveliai detalės spaudimo įrenginiams pritvirtinti.

Paskirtis:

Štampuoti, kniedyti, ploninti kalant ir štancuoti bei lenkti, spausti ir įpresuoti.

Spalva:

Šviesiai pilka spalva RAL 7035.

Pastaba:

Rankinių svirčių presus su oro atrama galima įsigyti el. parduotuvėje Nr. 086761.

Spaudimo galia, kai eiga trumpa: 14 kN

Ilgą pakėlimo eiga: 0 - 40 mm

Išnešimas: 90 mm

Montavimo aukštis: 70 - 195 mm

Tvirtinimo kiaurymė stūmiklyje: 10 H 7 mm

Stalo plotis: 180 mm

Techninis aprašymas

Pagrindo plotis	180 mm
Ilgą pakėlimo eiga	0 - 40 mm
Svoris	20 kg
Tvirtinimo kiaurymė stūmiklyje	10 H 7 mm
Išnešimas	90 mm
Aukštis be rankinės svirties	420 mm
Pagrindo gylis	240 mm
T griovelis pagal DIN 650	1 vnt. dyd. 10
Spaudimo galia, kai eiga trumpa	14 kN
Tipas	5
Stalo gylis	110 mm
Stalo plotis	180 mm
Montavimo aukštis	70 - 195 mm
Produkto rūšis	Presas su alkūnine svirtimi