

GECHTER**Rankinis presas su alkūnine svirtimi, Tipas: 12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	086760 12
GTIN	2050001742469
Produktų klasė	08V

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtas, tuščiaviduris lietas korpusas su dideliu pagrindu. Pagrindo koja su keturiomis kiaurymėmis pritvirtinimui prie darbatalio ar pan. Presavimo įrankio bėgeliai be jokio tarpelio pereina į prizminę kreipiančiąją ir taip galima reguliuoti aukštį. Be to, preso pakėlimo aukštį (stūmiklio pakėlimo aukštį) į norimą padėtį galima nustatyti reguliavimo varžtu. Ant pagrindo yra T formos 10 mm grioveliai detalės spaudimo įrenginiams pritvirtinti. Su perkišama alkūnine svirtimi spaudimui reguliuoti prie skirtingo pakėlimo aukščio (žr. lentelę).

Paskirtis:

Štampuoti, kniedyti, ploninti kalant ir štancuoti bei lenkti, spausti ir įpresuoti.

Spalva:

Šviesiai pilka spalva RAL 7035.

Pastaba:

Rankinių svirčių presus su oro atrama galima įsigyti el. parduotuvėje Nr. 086761.

Techninis aprašymas

Aukštis be rankinės svirties	500 mm
Ilgą pakėlimo eiga	0 - 45 mm

Stalo gylis	170 mm
Trumpa pakėlimo eiga	0 - 23 mm
Montavimo aukštis	75 - 240 mm
Spaudimo galia, kai eiga ilga	16 kN
T griovelis pagal DIN 650	1 vnt. dyd. 10
Svoris	32 kg
Pagrindo gylis	310 mm
Išnešimas	120 mm
Tipas	12
Pagrindo plotis	180 mm
Stalo plotis	200 mm
Tvirtinimo kiaurymė stūmiklyje	10 H 7 mm
Spaudimo galia, kai eiga trumpa	20 kN
Produkto rūšis	Presas su alkūnine svirtimi