

## Tekinimo spraudiklių presas, Tipas: 3A



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	086790 3A
GTIN	2050001940438
Produktų klasė	08V

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirtas, tuščiaviduris korpusas iš specialaus liejinio su dideliu pagrindu. Pagrindo koja su skylėmis pritvirtinimui ant pagrindo (varstoto ar stovo Nr. 086795). Sliekratis ir krumpliastiebio stūmiklis pagaminti iš susidėvėjimui atsparaus plieno. Grūdintas ir šlifuotas krumpliastiebio stūmiklis ir ilga stūmiklio kreipiančioji užtikrina precizišką darbą. Sukamas pagrindo diskas su keturiomis įvairaus dydžio išpjovomis skirtingoms detalėms padėti. Stūmiklis judinamas svirtimi.

#### Paskirtis:

Įvorėms, rutuliniams guoliams, tekinimo spraudikliams, kaiščiams, varžtams ir t.t. įpresuoti ir išpresuoti. Taip pat ir traukimo darbams bei darbui su paprastais pjovimo ir štancavimo įrankiais.

#### Spalva:

Šviesiai pilka spalva RAL 7035.

maks. spaudimo galia: 8,95 kN

Stūmiklio Ø: 48 mm

Iškyša iki stūmiklio vidurio: 230 mm

maks. stūmiklio pakėlimas: 400 mm

Lieto korpuso aukštis: 700 mm

detalėms, kurių Ø iki: 450 mm

### Techninis aprašymas

Lieto korpuso aukštis	700 mm
Stūmiklio Ø	48 mm
Svoris	92 kg
detalėms, kurių Ø iki	450 mm
Pagrindo disko įpjovų plotis	25/45/65/85 mm
Pagrindo gylis	480 mm
maks. stūmiklio pakėlimas	400 mm
maks. spaudimo galia	8,95 kN
Tipas	3A
Pagrindo plotis	250 mm
Iškyša iki stūmiklio vidurio	230 mm
Produkto rūšis	Tekinimo spraudiklių presas

---

## Priedai

Pastovas tekinimo spraudiklių presui	086795
--------------------------------------	--------