

## Tekinimo spraudiklių presas, Tipas: 2



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	086790 2
GTIN	2050001940421
Produktų klasė	08V

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirtas, tuščiaviduris korpusas iš specialaus liejinio su dideliu pagrindu. Pagrindo koja su skylėmis pritvirtinimui ant pagrindo (varstoto ar stovo Nr. 086795). Sliekratis ir krumpliaštiebio stūmiklis pagaminti iš susidėvėjimui atsparaus plieno. Grūdintas ir šlifuotas krumpliaštiebio stūmiklis ir ilga stūmiklio kreipiančioji užtikrina precizišką darbą. Sukamas pagrindo diskas su keturiomis įvairaus dydžio išpjovomis skirtingoms detalėms padėti. Stūmiklis judinamas svirtimi.

#### Paskirtis:

Įvorėms, rutuliniams guoliams, tekinimo spraudikliams, kaiščiams, varžtams ir t.t. įpresuoti ir išpresuoti. Taip pat ir traukimo darbams bei darbui su paprastais pjovimo ir štanavimo įrankiais.

#### Spalva:

Šviesiai pilka spalva RAL 7035.

maks. spaudimo galia: 8,1 kN

Stūmiklio Ø: 42 mm

Iškyša iki stūmiklio vidurio: 164 mm

maks. stūmiklio pakėlimas: 300 mm

Lieto korpuso aukštis: 545 mm

detalėms, kurių Ø iki: 320 mm

### Techninis aprašymas

## Duomenų lapai

Tipas	2
detalėms, kurių Ø iki	320 mm
maks. stūmiklio pakėlimas	300 mm
Pagrindo disko įpjovų plotis	15/25/35/50 mm
Svoris	45 kg
Stūmiklio Ø	42 mm
maks. spaudimo galia	8,1 kN
Pagrindo gylis	358 mm
Lieto korpuso aukštis	545 mm
Iškyša iki stūmiklio vidurio	164 mm
Pagrindo plotis	198 mm
Produkto rūšis	Tekinimo spraudiklių presas

## Priedai

Pastovas tekinimo spraudiklių presui	086795
--------------------------------------	--------