

HOLEX**Dvikilpių veržliarakčių rinkinys, giliai įgaubti, fosfatuoti, Raktų skaičius: 8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	615910 8
GTIN	4045197385611
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių – ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

HOLEX - ovalaus profilio rankena.

Standartas:

DIN 838 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

HOLEX - chromo vanadžio plienas, fosfatuotas.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 dvikilpį veržliaraktį Nr. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Techninis aprašymas

Raktų skaičius	8
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiedo padėtis	75 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	fosfatuoti

Produkto pavadinimo požymis	fosfatuoti
Produkto rūšis	Veržliaraktis

Priedai

Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 18X21 mm	615900 18X21
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 12X13 mm	615900 12X13
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 10X11 mm	615900 10X11
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 14X15 mm	615900 14X15
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 16X17 mm	615900 16X17
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 8X9 mm	615900 8X9
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 6X7 mm	615900 6X7
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 19X22 mm	615900 19X22