



Skaitmeninis XT mikrometrinis vidmatis, Matavimo ribos: 35-50mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 428602 35-50 |
| GTIN | 5051102210311 |
| Produktų klasė | 46B |

Aprašymas

Modelis:

3 taškų spartieji vidmačiai aklinųjų kiaurymių matavimui nuo dyd. 12,5-16. Fiksuoti matavimo kumšteliai iš kietmetalio, nuo dyd.12,5 su HM antgaliais. Rodmenys pateikiami dideliame, ryškiam, skaitmeniniame ekrane. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifluotas. Aiškus, tikslus matavimas be nonijaus skalės. Suderinamas su pasirenkama HCT (Hoffmann Group Connected Tools) programėle. Programėlę Android ir iOS galima atsisiųsti nemokamai.

Funkcija:

- Perjungimas mm / coliai.
- 4 Preset išankstinių verčių nustatymas.
- Užlaikymo vertės į- / išjungimo mygtukas

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498948.
USB laidas Nr. 498952.
Kalibriniai žiedai Nr. 484030.
Ilgintuvai Nr. 428510.

Atsarginė dalis:

Atsarginiai matavimo antgaliai Nr. 428605, matavimo žiaunos Nr. 428745, grįžtamosios eigos spyruoklė Nr. 428746.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|------------|
| Standartinis matavimo gylis | 80 mm |
| Matavimo gylis su ilgintuvu | 230 mm |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 35 - 50 mm |

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Padalos vertė, pasirenkama | 0,01 / 0,001 mm |
| Leistina paklaida | 0,004 mm |
| Matmuo a | 0,5 mm |
| Baterijų kiekis | 1 |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 |
| Serija | HCT |
| IP apsaugos klasė | IP 67 |
| Maitinimas | Baterijos |
| Belaidis naudojimas | HCT mobilioji programėlė |
| Belaidis naudojimas | HID (Human Interface Device) |
| Belaidis naudojimas | Gamintojo programinė įranga |
| Norma | DIN 863 |
| Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai |
| Sąsaja | RS232C sąsaja |
| Sąsaja | USB sąsaja |
| Sąsaja | Bluetooth sąsaja |
| Matavimo prietaisai | skaitmeninis |
| Pakuotė | tvirta dėžė |
| Kalibravimas | B6 |
| Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |

Paslaugos

| | |
|--|------------|
| DAkkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm | 022510 200 |
| Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 50 mm | 022500 50 |

Priedai

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Prijungimo kabelis Tipas R2 | 498948 R2 |
|-----------------------------|-----------|

| | |
|---|---------------|
| Prijungimo kabelis Tipas USB2 | 498948 USB2 |
| Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032 | 081560 CR2032 |
| Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 40 mm | 484030 40 |
| Ilgintuvas mikrometriniams vidmačiams Tipas 4/150 | 428510 4/150 |
| Bluetooth radijo imtuvas, skirtas Bowers Tipas | 498952 |
| Atsarginio peilio galvutė XT Matavimo ribos 35-50 mm | 428605 35-50 |
| Matavimo žiaunų rinkinys 3 vnt. Matavimo ribos 35-50 mm | 428745 35-50 |
| Grįžtamosios eigos spyruoklių rinkinys 3 vnt. Matavimo ribos 35-50 mm | 428746 35-50 |