



Skaitmeninių XT mikrometrinių vidmačių rinkinys, Matavimo ribos: 20-50mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	428652 20-50
GTIN	5051102209711
Produktų klasė	46B

Aprašymas

Modelis:

3 taškų spartieji vidmačiai aklinių kiaurymių matavimui nuo dyd. 12,5-16. Fiksuoti matavimo kumšteliai iš kietmetalio, nuo dyd.12,5 su HM antgaliais. Rodmenys pateikiami dideliame, ryškiaame, skaitmeniniame ekrane. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifluotas. Aiškus, tikslus matavimas be nonijaus skalės. Suderinamas su pasirenkama HCT (Hoffmann Group Connected Tools) programėle. Programėlę Android ir iOS galima atsisiųsti nemokamai.

Funkcija:

- **Perjungimas mm / coliai.**
- **4 Preset išankstinių verčių nustatymas.**
- **Užlaikymo vertės į- / išjungimo mygtukas**

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiems), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Skaitmeniniai mikrometriniai vidmačiai Nr. 428602 ir kalibravimo žiedai su UKAS patikros protokolu.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498948.

USB-Dongle Nr. 498952.

Kalibriniai žiedai Nr. 484030.

Ilgintuvai Nr. 428510.

Atsarginė dalis:

Atsarginiai matavimo antgaliai Nr. 428605, matavimo žiaunos Nr. 428745, grįžtamosios eigos spyruoklė Nr. 428746.

Techninis aprašymas

Kalibravimo žiedų kiekis	2
Matavimo ribos (diapazonas)	20 - 50 mm
Matavimo galvučių kiekis	3
Kalibrinio žiedo Ø	20 / 35 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
Serija	HCT
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Belaidis naudojimas	HID (Human Interface Device) (žmogaus sąsajos įrenginys)
Belaidis naudojimas	Gamintojo programinė įranga
Belaidis naudojimas	HCT mobilioji programėlė
Norma	DIN 863
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	Bluetooth sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometrinių vidmačių rinkinys Matavimo ribos 20-50 mm

020550 20-50

Priedai

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 22 mm	484030 22
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 40 mm	484030 40
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Skaitmeninis XT mikrometrinis vidmatis Matavimo ribos 35-50 mm	428602 35-50
Skaitmeninis XT mikrometrinis vidmatis Matavimo ribos 20-25 mm	428602 20-25
Prijungimo kabelis Tipas R2	498948 R2
Skaitmeninis XT mikrometrinis vidmatis Matavimo ribos 25-35 mm	428602 25-35
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 27 mm	484030 27
Bluetooth radijo imtuvas, skirtas Bowers Tipas	498952
Ilgintuvas mikrometriniams vidmačiams Tipas 4/150	428510 4/150
Prijungimo kabelis Tipas USB2	498948 USB2
Atsarginio peilio galvutė XT Matavimo ribos 35-50 mm	428605 35-50
Matavimo žiaunų rinkinys 3 vnt. Matavimo ribos 20-25 mm	428745 20-25
Grįžtamosios eigos spyruoklių rinkinys 3 vnt. Matavimo ribos 20-25 mm	428746 20-25
Matavimo žiaunų rinkinys 3 vnt. Matavimo ribos 25-35 mm	428745 25-35
Grįžtamosios eigos spyruoklių rinkinys 3 vnt. Matavimo ribos 25-35 mm	428746 25-35
Matavimo žiaunų rinkinys 3 vnt. Matavimo ribos 35-50 mm	428745 35-50
Grįžtamosios eigos spyruoklių rinkinys 3 vnt. Matavimo ribos 35-50 mm	428746 35-50