



Skaitmeninių XT mikrometrinių vidmačių rinkinys, Matavimo ribos: 50-100mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	428652 50-100
GTIN	5051102209742
Produktų klasė	46B

Aprašymas

Modelis:

3 taškų spartieji vidmačiai aklinųjų kiaurymių matavimui nuo dyd. 12,5-16. Fiksuoti matavimo kumščeliai iš kietmetalio, nuo dyd.12,5 su HM antgaliais. Rodmenys pateikiami dideliame, ryškiam, skaitmeniniame ekrane. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifluotas. Aiškus, tikslus matavimas be nonijaus skalės. Suderinamas su pasirenkama HCT (Hoffmann Group Connected Tools) programėle. Programėlę Android ir iOS galima atsisiųsti nemokamai.

Funkcija:

- **Perjungimas mm / coliai.**
- **4 Preset išankstinių verčių nustatymas.**
- **Užlaikymo vertės į- / išjungimo mygtukas**

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiems), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Skaitmeniniai mikrometriniai vidmačiai Nr. 428602 ir kalibravimo žiedai su UKAS patikros protokolu.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498948.

USB-Dongle Nr. 498952.

Kalibriniai žiedai Nr. 484030.

Ilgintuvai Nr. 428510.

Atsarginė dalis:

Atsarginiai matavimo antgaliai Nr. 428605, matavimo žiaunos Nr. 428745, grįžtamosios eigos spyruoklė Nr. 428746.

Techninis aprašymas

Matavimo galvucių kiekis	3
Kalibrinio žiedo Ø	65 / 80 mm
Kalibravimo žiedų kiekis	2
Matavimo ribos (diapazonas)	50 - 100 mm
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Serija	HCT
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Belaidis naudojimas	HID (Human Interface Device) (žmogaus sąsajos įrenginys)
Belaidis naudojimas	Gamintojo programinė įranga
Belaidis naudojimas	HCT mobilioji programėlė
Norma	DIN 863
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	Bluetooth sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometrinių vidmačių rinkinys Matavimo ribos 50-100 mm

020550 50-100

Priedai

Ilgintuvas mikrometriniams vidmačiams Tipas 5/150	428510 5/150
Skaitmeninis XT mikrometrinis vidmatis Matavimo ribos 65-80 mm	428602 65-80
Skaitmeninis XT mikrometrinis vidmatis Matavimo ribos 50-65 mm	428602 50-65
Prijungimo kabelis Tipas R2	498948 R2
Skaitmeninis XT mikrometrinis vidmatis Matavimo ribos 80-100 mm	428602 80-100
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 60 mm	484030 60
Atsarginio peilio galvutė XT Matavimo ribos 65-80 mm	428605 65-80
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 90 mm	484030 90
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 75 mm	484030 75
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Bluetooth radijo imtuvas, skirtas Bowers Tipas	498952
Atsarginio peilio galvutė XT Matavimo ribos 80-100 mm	428605 80-100
Prijungimo kabelis Tipas USB2	498948 USB2
Atsarginio peilio galvutė XT Matavimo ribos 50-65 mm	428605 50-65
Matavimo žiaunų rinkinys3 vnt. Matavimo ribos 50-65 mm	428745 50-65
Grįžtamosios eigos spyruoklių rinkinys3 vnt. Matavimo ribos 50-65 mm	428746 50-65
Matavimo žiaunų rinkinys3 vnt. Matavimo ribos 65-80 mm	428745 65-80
Grįžtamosios eigos spyruoklių rinkinys3 vnt. Matavimo ribos 65-80 mm	428746 65-80
Matavimo žiaunų rinkinys3 vnt. Matavimo ribos 80-100 mm	428745 80-100
Grįžtamosios eigos spyruoklių rinkinys3 vnt. Matavimo ribos 80-100 mm	428746 80-100