



Skaitmeninių XT mikrometrinių vidmačių rinkinys, Matavimo ribos: 100-200mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	428652 100-200
GTIN	5051102209834
Produktų klasė	46B

Aprašymas

Modelis:

3 taškų spartieji vidmačiai aklinių kiurymių matavimui nuo dyd. 12,5-16. Fiksuoti matavimo kumšteliai iš kietmetalio, nuo dyd.12,5 su HM antgaliais. Rodmenys pateikiami dideliame, ryškiaame, skaitmeniniame ekrane. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifluotas. Aiškus, tikslus matavimas be nonijaus skalės. Suderinamas su pasirenkama HCT (Hoffmann Group Connected Tools) programėle. Programėlę Android ir iOS galima atsisiųsti nemokamai.

Funkcija:

- **Perjungimas mm / coliai.**
- **4 Preset išankstinių verčių nustatymas.**
- **Užlaikymo vertės į- / išjungimo mygtukas**

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Skaitmeniniai mikrometriniai vidmačiai Nr. 428602 ir kalibravimo žiedai su UKAS patikros protokolu.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498948.

USB-Dongle Nr. 498952.

Kalibriniai žiedai Nr. 484030.

Ilgintuvai Nr. 428510.

Atsarginė dalis:

Atsarginiai matavimo antgaliai Nr. 428605, matavimo žiaunos Nr. 428745, grįžtamosios eigos spyruoklė Nr. 428746.

Techninis aprašymas

Kalibravimo žiedų kiekis	2
Matavimo ribos (diapazonas)	100 - 200 mm
Kalibrinio žiedo Ø	125 / 175 mm
Matavimo galvučių kiekis	4
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Serija	HCT
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Belaidis naudojimas	HID (Human Interface Device) (žmogaus sąsajos įrenginys)
Belaidis naudojimas	Gamintojo programinė įranga
Belaidis naudojimas	HCT mobilioji programėlė
Norma	DIN 863
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	Bluetooth sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometrinių vidmačių rinkinys Matavimo ribos 100-200 mm

020550 100-200

Priedai

Atsarginio peilio galvutė XT Matavimo ribos 100-125 mm	428605 100-125
Atsarginio peilio galvutė XT Matavimo ribos 150-175 mm	428605 150-175
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 190 mm	484030 190
Prijungimo kabelis Tipas USB2	498948 USB2
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Ilgintuvas mikrometriniams vidmačiams Tipas 5/150	428510 5/150
Atsarginio peilio galvutė XT Matavimo ribos 175-200 mm	428605 175-200
Skaitmeninis XT mikrometrinis vidmatis Matavimo ribos 125-150 mm	428602 125-150
Prijungimo kabelis Tipas R2	498948 R2
Bluetooth radijo imtuvas, skirtas Bowers Tipas	498952
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 160 mm	484030 160
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 110 mm	484030 110
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 130 mm	484030 130
Skaitmeninis XT mikrometrinis vidmatis Matavimo ribos 100-125 mm	428602 100-125