



## Skaitmeninių XT mikrometrinių vidmačių rinkinys, Matavimo ribos: 10-20mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	428652 10-20
GTIN	5051102209681
Produktų klasė	46B

### Aprašymas

#### Modelis:

**3 taškų spartieji vidmačiai** aklinųjų kiaurymių matavimui nuo dyd. 12,5-16. Fiksuoti matavimo kumšteliai iš kietmetalio, nuo dyd.12,5 su HM antgaliais. Rodmenys pateikiami dideliame, ryškiaame, skaitmeniniame ekrane. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifuotas. Aiškus, tikslus matavimas be nonijaus skalės. Suderinamas su pasirenkama HCT (Hoffmann Group Connected Tools) programėle. Programėlę Android ir iOS galima atsisiųsti nemokamai.

#### Funkcija:

- **Perjungimas mm / coliai.**
- **4 Preset išankstinių verčių nustatymas.**
- **Užlaikymo vertės į- / išjungimo mygtukas**

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

#### Tiekimo sudėtis:

Skaitmeniniai mikrometriniai vidmačiai Nr. 428602 ir kalibravimo žiedai su UKAS patikros protokolu.

#### Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498948.

USB-Dongle Nr. 498952.

Kalibriniai žiedai Nr. 484030.

Ilgintuvai Nr. 428510.

#### Atsarginė dalis:

Atsarginiai matavimo antgaliai Nr. 428605, matavimo žiaunos Nr. 428745, grįžtamosios eigos spyruoklė Nr. 428746.

## Techninis aprašymas

Matavimo galvucių kiekis	3
Kalibrinio žiedo Ø	12,5 / 20 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	10 - 20 mm
Kalibravimo žiedų kiekis	2
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
Serija	HCT
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Belaidis naudojimas	HID (Human Interface Device) (žmogaus sąsajos įrenginys)
Belaidis naudojimas	Gamintojo programinė įranga
Belaidis naudojimas	HCT mobilioji programėlė
Norma	DIN 863
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	Bluetooth sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

## Paslaugos

Kalibravimas Mikrometrinių vidmačių rinkinys Matavimo ribos 10-20 mm

020550 10-20

## Priedai

Prijungimo kabelis Tipas R2	498948 R2
Skaitmeninis XT mikrometrinis vidmatis Matavimo ribos 12,5-16 mm	428602 12,5-16
Atsarginio peilio galvutė XT Matavimo ribos 16-20 mm	428605 16-20
Skaitmeninis XT mikrometrinis vidmatis Matavimo ribos 16-20 mm	428602 16-20
Bluetooth radijo imtuvas, skirtas Bowers Tipas	498952
Ilgintuvas mikrometriniams vidmačiams Tipas 3/100	428510 3/100
Prijungimo kabelis Tipas USB2	498948 USB2
Atsarginio peilio galvutė XT Matavimo ribos 12,5-16 mm	428605 12,5-16
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 14 mm	484030 14
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 11 mm	484030 11
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 18 mm	484030 18
Ilgintuvas mikrometriniams vidmačiams Tipas 2/76	428510 2/76
Skaitmeninis XT mikrometrinis vidmatis Matavimo ribos 10-12,5 mm	428602 10-12,5
Atsarginio peilio galvutė XT Matavimo ribos 10-12,5 mm	428605 10-12,5
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Matavimo žiaunų rinkinys3 vnt. Matavimo ribos 10-12,5 mm	428745 10-12,5
Grįžtamosios eigos spyruoklių rinkinys3 vnt. Matavimo ribos 10-12,5 mm	428746 10-12,5
Matavimo žiaunų rinkinys3 vnt. Matavimo ribos 12,5-16 mm	428745 12,5-16
Grįžtamosios eigos spyruoklių rinkinys3 vnt. Matavimo ribos 12,5-16 mm	428746 12,5-16
Matavimo žiaunų rinkinys3 vnt. Matavimo ribos 16-20 mm	428745 16-20
Grįžtamosios eigos spyruoklių rinkinys3 vnt. Matavimo ribos 16-20 mm	428746 16-20

