



## Skaitmeninių XT sparčiųjų vidmačių rinkinys Holematic su Bluetooth, Matavimo ribos: 10-20mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	428752 10-20
GTIN	5051102207540
Produktų klasė	46B

### Aprašymas

#### Modelis:

**3 taškų spartieji vidmačiai** Holematic aklinųjų kiaurymių matavimui nuo dyd. 12,5–16. Fiksuotos matavimo briaunos iš kietmetalio, nuo dyd.12,5 su HM antgaliais. Rodmenys pateikiami dideliame, ryškiaame, skaitmeniniame ekrane. Aiškus, tikslus matavimas be nonijaus skalės. Suderinamas su pasirenkama HCT (Hoffmann Group Connected Tools) programėle. Programėlę Android ir iOS galima atsisiųsti nemokamai.

#### Privalumai:

Labai lengva matuoti laikant už pistoleto tipo rankenos ir dėl pastovios matavimo jėgos.

#### Funkcija:

- **Perjungimas mm / coliai.**
- **2 Preset išankstinių verčių nustatymas.**
- **Užlaikymo vertės į- / išjungimo mygtukas**

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

#### Tiekimo sudėtis:

Skaitmeniniai mikrometriniai vidmačiai Nr. 428702 ir kalibravimo žiedai su UKAS patikros protokolu.

#### Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498948, USB-Dongle Nr. 498952, kalibriniai žiedai Nr. 484030, ilgintuvai Nr. 428510.

#### Atsarginė dalis:

Atsarginiai matavimo antgaliai Nr. 428605, matavimo žiaunos Nr. 428745, grįžtamosios eigos spyruoklė Nr. 428746.

## Techninis aprašymas

Padalos vertė	0,001 mm
Matavimo galvūčių kiekis	3
Matavimo ribos (diapazonas)	10 - 20 mm
Kalibrinio žiedo Ø	12,5 / 20 mm
Leistina paklaida	0,004 mm
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Serija	HCT
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Belaidis naudojimas	HID (Human Interface Device)
Belaidis naudojimas	HCT mobilioji programėlė
Belaidis naudojimas	Gamintojo programinė įranga
Norma	DIN 863
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Bluetooth sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S6
Produkto rūšis	3 taškų vidmatis

## Paslaugos

Kalibravimas Mikrometrinių vidmačių rinkinys Matavimo ribos 10-20 mm

020550 10-20

## Priedai

Atsarginio peilio galvutė XT Matavimo ribos 10-12,5 mm	428605 10-12,5
Prijungimo kabelis Tipas USB2	498948 USB2
Bluetooth radijo imtuvas, skirtas Bowers Tipas	498952
Skaitmeninis XT spartusis vidmatis Holematicsu Bluetooth Matavimo ribos 10-12,5 mm	428702 10-12,5
Prijungimo kabelis Tipas R2	498948 R2
Atsarginio peilio galvutė XT Matavimo ribos 16-20 mm	428605 16-20
Skaitmeninis XT spartusis vidmatis Holematicsu Bluetooth Matavimo ribos 16-20 mm	428702 16-20
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 20 mm	484030 20
Ilgintuvas mikrometriniams vidmačiams Tipas 3/100	428510 3/100
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Atsarginio peilio galvutė XT Matavimo ribos 12,5-16 mm	428605 12,5-16
Skaitmeninis XT spartusis vidmatis Holematicsu Bluetooth Matavimo ribos 12,5-16 mm	428702 12,5-16
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 14 mm	484030 14
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 11 mm	484030 11
Ilgintuvas mikrometriniams vidmačiams Tipas 2/76	428510 2/76
Matavimo žiaunų rinkinys3 vnt. Matavimo ribos 10-12,5 mm	428745 10-12,5
Grįžtamosios eigos spyruoklių rinkinys3 vnt. Matavimo ribos 10-12,5 mm	428746 10-12,5
Matavimo žiaunų rinkinys3 vnt. Matavimo ribos 12,5-16 mm	428745 12,5-16
Grįžtamosios eigos spyruoklių rinkinys3 vnt. Matavimo ribos 12,5-16 mm	428746 12,5-16
Matavimo žiaunų rinkinys3 vnt. Matavimo ribos 16-20 mm	428745 16-20
Grįžtamosios eigos spyruoklių rinkinys3 vnt. Matavimo ribos 16-20 mm	428746 16-20

