



Skaitmeninių XT sparčiųjų vidmačių rinkinys Holematic su Bluetooth, Matavimo ribos: 20-50mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	428752 20-50
GTIN	5051102207571
Produktų klasė	46B

Aprašymas

Modelis:

3 taškų spartieji vidmačiai Holematic aklinių kiaurymių matavimui nuo dyd. 12,5–16. Fiksuotos matavimo briaunos iš kietmetalio, nuo dyd.12,5 su HM antgaliais. Rodmenys pateikiami dideliame, ryškiam, skaitmeniniame ekrane. Aiškus, tikslus matavimas be nonijaus skalės. Suderinamas su pasirenkama HCT (Hoffmann Group Connected Tools) programėle. Programėlę Android ir iOS galima atsisiųsti nemokamai.

Privalumai:

Labai lengva matuoti laikant už pistoleto tipo rankenos ir dėl pastovios matavimo jėgos.

Funkcija:

- **Perjungimas mm / coliai.**
- **2 Preset išankstinių verčių nustatymas.**
- **Užlaikymo vertės į- / išjungimo mygtukas**

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Skaitmeniniai mikrometriniai vidmačiai Nr. 428702 ir kalibravimo žiedai su UKAS patikros protokolu.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498948, USB-Dongle Nr. 498952, kalibriniai žiedai Nr. 484030, ilgintuvai Nr. 428510.

Atsarginė dalis:

Atsarginiai matavimo antgaliai Nr. 428605, matavimo žiaunos Nr. 428745, grįžtamosios eigos spyruoklė Nr. 428746.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	20 - 50 mm
Kalibrinio žiedo Ø	20 / 35 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Leistina paklaida	0,004 mm
Matavimo galvučių kiekis	3
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Serija	HCT
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Belaidis naudojimas	HID (Human Interface Device)
Belaidis naudojimas	HCT mobilioji programėlė
Belaidis naudojimas	Gamintojo programinė įranga
Norma	DIN 863
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Bluetooth sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S6
Produkto rūšis	3 taškų vidmatis

Paslaugos

020550 20-50

Kalibravimas Mikrometrinių vidmačių rinkinys Matavimo ribos 20-50 mm

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Ilgintuvas mikrometriniams vidmačiams Tipas 4/150	428510 4/150
Skaitmeninis XT spartusis vidmatis Holematicsu Bluetooth Matavimo ribos 35-50 mm	428702 35-50
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 40 mm	484030 40
Skaitmeninis XT spartusis vidmatis Holematicsu Bluetooth Matavimo ribos 20-25 mm	428702 20-25
Prijungimo kabelis Tipas R2	498948 R2
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 22 mm	484030 22
Skaitmeninis XT spartusis vidmatis Holematicsu Bluetooth Matavimo ribos 25-35 mm	428702 25-35
Prijungimo kabelis Tipas USB2	498948 USB2
Atsarginio peilio galvutė XT Matavimo ribos 35-50 mm	428605 35-50
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 30 mm	484030 30
Bluetooth radijo imtuvas, skirtas Bowers Tipas	498952
Matavimo žiaunų rinkinys 3 vnt. Matavimo ribos 20-25 mm	428745 20-25
Grįžtamosios eigos spyruoklių rinkinys 3 vnt. Matavimo ribos 20-25 mm	428746 20-25
Matavimo žiaunų rinkinys 3 vnt. Matavimo ribos 25-35 mm	428745 25-35
Grįžtamosios eigos spyruoklių rinkinys 3 vnt. Matavimo ribos 25-35 mm	428746 25-35
Matavimo žiaunų rinkinys 3 vnt. Matavimo ribos 35-50 mm	428745 35-50
Grįžtamosios eigos spyruoklių rinkinys 3 vnt. Matavimo ribos 35-50 mm	428746 35-50