



Skaitmeninių XT sparčiųjų vidmačių rinkinys Holematic su Bluetooth, Matavimo ribos: 50-100mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	428752 50-100
GTIN	5051102207601
Produktų klasė	46B

Aprašymas

Modelis:

3 taškų spartieji vidmačiai Holematic aklinųjų kiaurymių matavimui nuo dyd. 12,5–16. Fiksuotos matavimo briaunos iš kietmetalio, nuo dyd.12,5 su HM antgaliais. Rodmenys pateikiami dideliame, ryškiaame, skaitmeniniame ekrane. Aiškus, tikslus matavimas be nonijaus skalės. Suderinamas su pasirenkama HCT (Hoffmann Group Connected Tools) programėle. Programėlę Android ir iOS galima atsisiųsti nemokamai.

Privalumai:

Labai lengva matuoti laikant už pistoleto tipo rankenos ir dėl pastovios matavimo jėgos.

Funkcija:

- **Perjungimas mm / coliai.**
- **2 Preset išankstinių verčių nustatymas.**
- **Užlaikymo vertės į- / išjungimo mygtukas**

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Skaitmeniniai mikrometriniai vidmačiai Nr. 428702 ir kalibravimo žiedai su UKAS patikros protokolu.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498948, USB-Dongle Nr. 498952, kalibriniai žiedai Nr. 484030, ilgintuvai Nr. 428510.

Atsarginė dalis:

Atsarginiai matavimo antgaliai Nr. 428605, matavimo žiaunos Nr. 428745, grįžtamosios eigos spyruoklė Nr. 428746.

Techninis aprašymas

Kalibrinio žiedo Ø	65 / 80 mm
Leistina paklaida	0,005 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	50 - 100 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Matavimo galvučių kiekis	3
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
Serija	HCT
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Belaidis naudojimas	HID (Human Interface Device)
Belaidis naudojimas	HCT mobilioji programėlė
Belaidis naudojimas	Gamintojo programinė įranga
Norma	DIN 863
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Bluetooth sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S6
Produkto rūšis	3 taškų vidmatis

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometrinių vidmačių rinkinys Matavimo ribos 50-100 mm

020550 50-100

Priedai

Skaitmeninis XT spartusis vidmatis Holematicsu Bluetooth Matavimo ribos 65-80 mm	428702 65-80
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 60 mm	484030 60
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 70 mm	484030 70
Bluetooth radijo imtuvas, skirtas Bowers Tipas	498952
Skaitmeninis XT spartusis vidmatis Holematicsu Bluetooth Matavimo ribos 50-65 mm	428702 50-65
Ilgintuvas mikrometriniams vidmačiams Tipas 5/150	428510 5/150
Prijungimo kabelis Tipas USB2	498948 USB2
Atsarginio peilio galvutė XT Matavimo ribos 80-100 mm	428605 80-100
Atsarginio peilio galvutė XT Matavimo ribos 65-80 mm	428605 65-80
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Skaitmeninis XT spartusis vidmatis Holematicsu Bluetooth Matavimo ribos 80-100 mm	428702 80-100
Atsarginio peilio galvutė XT Matavimo ribos 50-65 mm	428605 50-65
Prijungimo kabelis Tipas R2	498948 R2
Kalibrinis žiedasDIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 90 mm	484030 90
Matavimo žiaunų rinkinys3 vnt. Matavimo ribos 50-65 mm	428745 50-65
Grįžtamosios eigos spyruoklių rinkinys3 vnt. Matavimo ribos 50-65 mm	428746 50-65
Matavimo žiaunų rinkinys3 vnt. Matavimo ribos 65-80 mm	428745 65-80
Grįžtamosios eigos spyruoklių rinkinys3 vnt. Matavimo ribos 65-80 mm	428746 65-80
Matavimo žiaunų rinkinys3 vnt. Matavimo ribos 80-100 mm	428745 80-100
Grįžtamosios eigos spyruoklių rinkinys3 vnt. Matavimo ribos 80-100 mm	428746 80-100