



Skaitmeninių XT sparčiųjų vidmačių rinkinys Holematic su Bluetooth, Matavimo ribos: 6-10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	428752 6-10
GTIN	5051102207519
Produktų klasė	46B

Aprašymas

Modelis:

3 taškų spartieji vidmačiai Holematic aklinųjų kiaurymių matavimui nuo dyd. 12,5–16. Fiksuotos matavimo briaunos iš kietmetalio, nuo dyd.12,5 su HM antgaliais. Rodmenys pateikiami dideliame, ryškiam, skaitmeniniame ekrane. Aiškus, tikslus matavimas be nonijaus skalės. Suderinamas su pasirenkama HCT (Hoffmann Group Connected Tools) programėle. Programėlę Android ir iOS galima atsisiųsti nemokamai.

Privalumai:

Labai lengva matuoti laikant už pistoleto tipo rankenos ir dėl pastovios matavimo jėgos.

Funkcija:

- **Perjungimas mm / coliai.**
- **2 Preset išankstinių verčių nustatymas.**
- **Užlaikymo vertės į- / išjungimo mygtukas**

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Skaitmeniniai mikrometriniai vidmačiai Nr. 428702 ir kalibravimo žiedai su UKAS patikros protokolu.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498948, USB-Dongle Nr. 498952, kalibriniai žiedai Nr. 484030, ilgintuvai Nr. 428510.

Atsarginė dalis:

Atsarginiai matavimo antgaliai Nr. 428605, matavimo žiaunos Nr. 428745, grįžtamosios eigos spyruoklė Nr. 428746.

Techninis aprašymas

Kalibrinio žiedo Ø	8 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Matavimo galvučių kiekis	2
Leistina paklaida	0,004 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	6 - 10 mm
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Serija	HCT
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Belaidis naudojimas	HID (Human Interface Device)
Belaidis naudojimas	HCT mobilioji programėlė
Belaidis naudojimas	Gamintojo programinė įranga
Norma	DIN 863
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Bluetooth sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S6
Produkto rūšis	3 taškų vidmatis

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometrinių vidmačių rinkinys Matavimo ribos 6-10 mm

020550 6-10

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 8 mm	484030 8
Prijungimo kabelis Tipas USB2	498948 USB2
Ilgintuvas mikrometriniams vidmačiams Tipas 1/63	428510 1/63
Atsarginio peilio galvutė XT Matavimo ribos 8-10 mm	428605 8-10
Bluetooth radijo imtuvas, skirtas Bowers Tipas	498952
Prijungimo kabelis Tipas R2	498948 R2
Atsarginio peilio galvutė XT Matavimo ribos 6-8 mm	428605 6-8
Matavimo žiaunų rinkinys 3 vnt. Matavimo ribos 6-8 mm	428745 6-8
Grįžtamosios eigos spyruoklių rinkinys 3 vnt. Matavimo ribos 6-8 mm	428746 6-8
Matavimo žiaunų rinkinys 3 vnt. Matavimo ribos 8-10 mm	428745 8-10
Grįžtamosios eigos spyruoklių rinkinys 3 vnt. Matavimo ribos 8-10 mm	428746 8-10