

Srieginis kalibras ribinis kamštinis kalibras UNC-2B, Sriegis: 10-24



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 486300 10-24 |
| GTIN | 2050001933157 |
| Produktų klasė | 48B |

Aprašymas

Modelis:

Kalibrų matmenys pagal ANSI B1.2.
Nepraeinantieji kalibrai pažymėti raudonai.
UNC = Unified national coarse thread.

Standartas:**ANSI B 1.1**

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Sriegis | 10-24 UNC |
| Vijų skaičius colyje | 24 |
| Sriegio tipas | UNC |
| Norma | ANSI B 1.1 |
| Kokybė | 2 |
| Tolerancijos laukas | B |
| Kalibro rūšis | Nepraeinantysis srieginis kalibras |
| Kalibro rūšis | Praeinantieji srieginiai kalibrai |
| Kalibravimas | L10 |
| Produkto rūšis | Sriegių kalibrinis kamštis |

Paslaugos

028590 90

DAkKS kalibravimasSriegių kalibrinis kamštis Maksimalus
Ø 90 mm

KalibravimasSriegių kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 20
mm

028550 20