

**Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, chromuotas, Rakto dydis: 18X21mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	615950 18X21
GTIN	4045197161000
Produktų klasė	62A

**Aprašymas****Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Su ovaliu kotu.

**Standartas:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

**Techninis aprašymas**

Rakto dydis <sub>2</sub>	21 mm
maksimalus kilpos Ø D <sub>1</sub> maks.	28 mm
Rakto ilgis L	308 mm
maksimalus kilpos Ø D <sub>2</sub> maks.	32 mm
Rakto dydis <sub>1</sub>	18 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Paviršius	chromuotas
Produkto pavadinimo požymis	chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis

