



## Daugiadantė galvutė, trumpa, 1/2 colio, Varžtams: M14



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	642800 M14
GTIN	4018754006458
Produktų klasė	63A

### Aprašymas

#### Modelis:

Sudėtinga gamybos iš dviejų dalių technologija. Grūdintas korpusas optimaliai priima ir toliau perduoda varomąją energiją. Labai tikslūs keturbriauniai tvirtai ir patikimai įstatomi į darbinį įrankį. Vidinis kvadratas pagal **DIN 3120**.

#### Paskirtis:

XZN varžtams.

#### Standartas:

**DIN 2324**

#### Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeluotas ir chromuotas. Kaištis iš tvirto plieno, lygus.

### Techninis aprašymas

Ø iš pavaros pusės	23,7 mm
Varžtams	M14
Ilgis	60 mm
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Perdavos profilis	Daugiadantis atsuktuvus
Produkto rūšis	Galvutė

