



Dinamometrinis raktas su terkšle, Maksimalus sukimo momentas: 800Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	657272 800
GTIN	4045197892034
Produktų klasė	62E

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, viena ranka valdomas dinamometrinis raktas, reguliuojamas mikrometro skale, su apsauga nuo netyčinio perreguliavimo.

Nenuimama terkšlė keičiamoms galvutėms įstatyti.

Mato vienetai: Nm, lbfft. Terkšlė su **perkišamu kvadratu** ir fiksavimo kaiščiu, **dešininiam ir kairiniam priveržimui**.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, raktas „signalizuodamas“ (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

Paskirtis:

Mažoms ir vidutinėms operacijų serijoms.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Tikslumas:

±4 % nuo rodomos vertės.

Įjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

maksimalus sukimo momentas	800 Nm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±4 %
Svoris	4700 g
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Pavaros keturbriaunis	3/4 in
Sūkių momento ribos	160 - 800 Nm
Indikatorius	analoginis
Skalės padalijimas, 1 padala =	5 Nm
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Norma	DIN EN ISO 6789
Feedback	ryškus
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Bendras ilgis L	1030 mm
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Padalos vertė, pasirenkama	lbfft
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [I ₃]	880 mm
Kalibravimas	O1
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	mechaninis
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

Paslaugos

DAkS kalibravimas
Dinamometrinis raktas
Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm

020020 1000

Kalibravimas
Dinamometrinis raktas
Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm

020010 1000