



Dinamometrinis raktas su terkšle, Maksimalus sukimo momentas: 500Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	657272 500
GTIN	4045197892027
Produktų klasė	62E

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, viena ranka valdomas dinamometrinis raktas, reguliuojamas mikrometro skale, su apsauga nuo netyčinio perreguliuavimo.

Nenuimama terkšlė keičiamoms galvutėms įstatyti.

Mato vienetai: Nm, lbfft. Terkšlė su **perkišamu kvadratu** ir fiksavimo kaiščiu, **dešiniam ir kairiniam priveržimui**.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, raktas „signalizuodamas“ (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

Paskirtis:

Mažoms ir vidutinėms operacijų serijoms.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Tikslumas:

±4 % nuo rodomos vertės.

Įjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Užveržimo momento matavimo tikslumas	±4 %
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Terkšlė	su perkišamu kvadratu
maksimalus sukimo momentas	500 Nm
Indikatorius	analoginis
Pavaros keturbriaunis	3/4 in
Skalės padalijimas, 1 padala =	5 Nm
Sūkių momento ribos	100 - 500 Nm
Svoris	3800 g
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Bendras ilgis L	830 mm
Feedback	ryškus
Norma	DIN EN ISO 6789
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Padalos vertė, pasirenkama	lbfft
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [L ₃]	681 mm
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Kalibravimas	O1
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	mechaninis
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

Paslaugos

DAkS kalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm

020020 1000

KalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm

020010 1000