

Garant**Teleskopinis dirbtuvių vežimėlis, Vonelių kiekis: 3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

914500 3

GTIN

4045197892058

Produktų klasė

9GT

Aprašymas**Modelis:**

Teleskopinis dirbtuvių vežimėlis yra tvirtos lakštinio plieno konstrukcijos, su talpia apatine vonele, 2 loveliais ir dangčiu su pakeltu krašteliu iš visų pusių bei X-ABS įdėklų.

Du teleskopiniai vamzdžiai su integruotais dujiniais amortizatoriais (kiekviena atlaiko po 20 kg) palengvina vežimėlio atidarymą ir uždarymą. Uždarant teleskopiniai vamzdžiai susileidžia vienas į kitą, todėl iš uždaryto vežimėlio nekyšo jokios dalys. Su atlenkiama rankena galima traukti ir stumti.

Centrinis užraktas **kaištine cilindrine spyna**. Su guoliniais ratukais (2 valdomi ratukai su fiksatoriais, 2 fiksuoti ratukai).

Tiekimo sudėtis:

Su skirtukais. 6 skirtukai 365 mm, 1 skirtukas 435 mm, 1 skirtukas dugno vonelė.

Spalva:

Dviejų spalvų, **dažyta miltelinu būdu**, sidabro ir antracito spalvų derinys RAL 7016.

Techninis aprašymas

Aukštis, kai atidarytas

935 mm

Lovelio naudingasis plotis

435 mm

Lovelio naudingasis gylis	330 mm
Vieno dangčio / lovelio keliamoji galia	20 kg
Apatinės vonelės keliamoji galia	40 kg
Aukštis, kai uždarytas	520 mm
Svoris	24,4 kg
Gylis	365 mm
Plotis	670 mm
Lovelių skaičius	3
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Produkto rūšis	Dirbtuvių vežimėlis

Priedai

Spynos įvorė 225-010-43 be apyraktės	914208
--------------------------------------	--------