

Garant**Dirbtuvių vežimėlis su 4 ištraukiamomis lentynėlėmis, Ištraukiamų lentynėlių skaičius: 4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	914505 4
GTIN	4045197892065
Produktų klasė	9GT

Aprašymas**Modelis:**

Stabilus dirbtuvių vežimėlio plieninės skardos korpusas su perforuotomis sienelėmis priedų įkabinimui. Ištraukiamas lentynas galima suskirstyti skyreliais. Talpioje apatinėje dėžėje galima laikyti didesnius įrankius. Užrakinamas metaline žaliuze su **cilindrine spyna**. Su guoliniais ratukais (2 valdomi ratukai su fiksatoriais, 2 stabilūs ratukai). Lakštinio plieno padėklas su X-ABS įklotu. Tvirta, ergonomiška rankena iš stiklo pluoštu sutvirtino polipropileno.

Tiekimo sudėtis:

Su skirtukais. 8 skirtukai 380 mm, 2 skirtukai 500 mm, tvirtinimo elementai.

Spalva:

Dviejų spalvų, **dažyta miltelinu būdu**, sidabro ir antracito spalvų derinys RAL 7016.

Techninis aprašymas

Gylis	380 mm
Plotis	660 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm

Aukštis	950 mm
Svoris	34 kg
Stalčiaus naudingasis gylis	295 mm
Ištraukiamų lentynėlių skaičius	4
Modelis	su žaliuzėmis
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	15 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	75 %
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Produkto rūšis	Dirbtuvių vežimėlis

Priedai

Spynos įvorė 225-010-41 be apyraktės	914209
--------------------------------------	--------