

Garant GRIDLINE

**Dirbtuvių vežimėlis ToolCar, 20×16G, Stalčių skaičius: 7****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

914520 7

GTIN

4045197892102

Produktų klasė

9GT

**Aprašymas****Modelis:**

Dirbtuvių vežimėlis ToolCar su nesibraižančiu, neslidžiu ir itin paviršių tausojančiu **GARANT GridLine kilimėliu**. Padėklą galima pakeisti į kitus darbatalius (pvz., iš bambuko) arba bambukinį darbatalį su spaustuvu. Seifas / šoninė spintelė užrakinami centriniu užraktu kartu su stalčiais. Stalčių priekis ir vežimėlio skersiniai su buferiais iš LDPE. Jie apsaugo jautrius paviršius ir detales, jei vežimėlis į ką nors atsitrenkia.

**Komplektacija:**

Stalčių aukštis: 75; 75; 75; 75; 125; 125; 200 mm

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su skirtukais:

kiekvienam 75 mm stalčiui 1 skiriamoji juosta su įpjovomis Nr. 951510 dyd. 75,  
kiekvienam 125 mm stalčiui 1 skiriamoji juosta su įpjovomis Nr. 951510 dyd. 125.

**Spalva:**Dviejų spalvų, **dažyta miltelinu būdu**, sidabro ir antracito spalvų derinys RAL 7016.**Pastaba:**

200 mm aukščio stalčiams 951510 dyd. 200 dabar tinka skiriamosios juostelės Nr. 951560 dyd. 200 ir šoninės pertvaros Nr. 951741 – 951821 dyd. 200.

Kitus priedus ir skirtukus rasite 95-ajame skyriuje. Tinkami skiriamieji elementai:

šoninės juostelės su įpjova Nr. 951560 dyd. 75, 125 ir 200;

skiriamosios sienelės su įpjova Nr. 951510 dyd. 75, 125 ir 200;

Įstatomos skiriamosios sienelės Nr. 951721 – 951821 dyd. 75; Nr. 951731 – 951821 dyd. 125 ir Nr. 951741 – 951821 dyd. 200.

## Techninis aprašymas

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Stalčiaus naudingasis plotis                     | 500 mm                      |
| Svoris   | 87 kg                       |
| Aukštis  | 1000 mm                     |
| Plotis   | 800 mm                      |
| Stalčių skaičius                                 | 7                           |
| Gylis  | 500 mm                      |
| Stalčiaus naudingasis gylis                      | 400 mm                      |
| Stalčių naudingasis plotis G                     | 20                          |
| Stalčių naudingasis gylis G                      | 16                          |
| Serija   | Dirbtuvių vežimėlis ToolCar |
| Serija   | ToolCar                     |
| Atskirų stalčių fiksatorius                      | Darbas viena ranka          |
| Stalčių naudingasis gylis G                      | 20×16                       |
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 40 kg                       |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)            | 100 %                       |
| Stalčių ištraukimas                              | Ištraukimo fiksatorius      |
| Hoffmann perforuota sienelė                      | 9×9 mm                      |
| Stalčių naudingasis plotis × gylis G             | 20×16G                      |
| Cilindrinė spyna                                 | modulinė apyraktė           |
| Produkto rūšis                                   | Dirbtuvių vežimėlis         |

## Priedai

Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 16G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm

951510 75

Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 16G Tinka  
stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm

951510 125

Ratukų rinkinys stumdomiems dirbtuvių vežimėliams Tipas  
G

915567 G

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas VA21

914227 VA21