

Garant**Dirbtuvių vežimėlis su 6 stalčiais, Stalčių skaičius: 6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

914510 6

GTIN

4045197892072

Produktų klasė

9GT

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtas dirbtuvių vežimėlio lakštinio plieno korpusas su perforuotomis sienelėmis priedų įkabinimui. Stalčių vidinėje pusėje yra laikikliai su įpjovomis stalčių skirtukams įstatyti. Stalčiai atblokuojami rankenoje integruotu fiksatoriumi. Stalčiai užrakinami centrine **cilindrine spyna**. Su guoliniais ratukais (2 valdomi ratukai su fiksatoriais, 2 fiksuoti ratukai).

Lakštinio plieno lentyna su X-ABS įklotu.

Tvirta, ergonomiška rankena iš stiklo pluoštu sutvirtino polipropileno.

Komplektacija:

Stalčių aukštis: 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

Tiekimo sudėtis:

Su skirtukais. 4 skiriamosios plokštelės, skirtos 60 mm stalčiui, 3 skiriamosios plokštelės, skirtos 120 mm stalčiui.

Spalva:

Dviejų spalvų, **dažyta miltelinu būdu**, sidabro ir antracito spalvų derinys RAL 7016.

Techninis aprašymas

Svoris

45 kg

Plotis	660 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	300 mm
Stalčių skaičius	6
Aukštis	950 mm
Gylis	380 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	30 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	75 %
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Produkto rūšis	Dirbtuvių vežimėlis

Priedai

Spynos įvorė 225-010-43 be apyraktės	914208
--------------------------------------	--------