

Garant GRIDLINE

Dirbtuvių vežimėlis ToolCar su comfortClose, 20×16G, Stalčių skaičius: 6**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	914524 6
GTIN	4045197892140
Produktų klasė	9GT

Aprašymas**Modelis:**

Dirbtuvių vežimėlis ToolCar su nesibraižančiu, neslidžiu ir itin paviršių tausojančiu **GARANT GridLine kilimėliu**. Padėklą galima pakeisti į kitus darbatalius (pvz., iš bambuko) arba bambukinį darbatalį su spaustuviu. Seifas / šoninė spintelė užrakinami centriniu užraktu kartu su stalčiais. Stalčių priekis ir vežimėlio skersiniai su buferiais iš LDPE. Jie apsaugo jautrius paviršius ir detales, jei vežimėlis į ką nors atsitrenkia.

GARANT ComfortClose. Stalčiai su automatiniiais įtraukikliais ir amortizatoriais.

Komplektacija:

Stalčių aukštis: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

Tiekimo sudėtis:

Kartu su skirtukais:

kiekvienam 75 mm stalčiui 1 skiriamoji juosta su įpjovomis Nr. 951510 dyd. 75,

kiekvienam 125 mm stalčiui 1 skiriamoji juosta su įpjovomis Nr. 951510 dyd. 125.

Spalva:

Dviejų spalvų, **dažyta milteliniu būdu**, sidabro ir antracito spalvų derinys RAL 7016.

Pastaba:

200 mm aukščio stalčiams 951510 dyd. 200 dabar tinka skiriamosios juostelės Nr. 951560 dyd.

200 ir šoninės pertvaros Nr. 951741 – 951821 dyd. 200.

Kitus priedus ir skirtukus rasite 95-ajame skyriuje. Tinkami skiriamieji elementai:

šoninės juostelės su įpjova Nr. 951560 dyd. 75, 125 ir 200;

skiriamosios sienelės su įpjova Nr. 951510 dyd. 75, 125 ir 200;
įstatomos skiriamosios sienelės Nr. 951721 – 951821 dyd. 75; Nr. 951731 – 951821 dyd. 125 ir Nr.
951741 – 951821 dyd. 200.

Techninis aprašymas

Stalčiaus naudingasis gylis	400 mm
Plotis	800 mm
Aukštis	1000 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Svoris	78 kg
Stalčių skaičius	6
Gylis	500 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
Stalčių naudingasis gylis G	16
Serija	Dirbtuvių vežimėlis ToolCar
Serija	ToolCar
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Stalčių naudingasis gylis G	20×16
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	30 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	20×16G
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Produkto rūšis	Dirbtuvių vežimėlis

Priedai

Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 16G Tinka
stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm

951510 75

Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 16G Tinka
stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm

951510 125

Ratukų rinkinys stumdomiems dirbtuvių vežimėliams Tipas
G

915567 G

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas VA21

914227 VA21