

Garant GRIDLINE

**Dirbtuvių vežimėlis ToolCar su comfortClose, 20×16G, Stalčių skaičius: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	914524 10
GTIN	4045197892171
Produktų klasė	9GT

**Aprašymas****Modelis:**

Dirbtuvių vežimėlis ToolCar su nesibraižančiu, neslidžiu ir itin paviršių tausojančiu **GARANT GridLine kilimėliu**. Padėklą galima pakeisti į kitus darbatalius (pvz., iš bambuko) arba bambukinį darbatalį su spaustuviu. Seifas / šoninė spintelė užrakinami centriniu užraktu kartu su stalčiais. Stalčių priekis ir vežimėlio skersiniai su buferiais iš LDPE. Jie apsaugo jautrius paviršius ir detales, jei vežimėlis į ką nors atsitrenkia.

**GARANT ComfortClose.** Stalčiai su automatiniiais įtraukikliais ir amortizatoriais.

**Komplektacija:**

Stalčių aukštis: 10 × 75 mm

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su skirtukais:

kiekvienam 75 mm stalčiui 1 skiriamoji juosta su įpjovomis Nr. 951510 dyd. 75,  
kiekvienam 125 mm stalčiui 1 skiriamoji juosta su įpjovomis Nr. 951510 dyd. 125.

**Spalva:**

Dviejų spalvų, **dažyta miltelinu būdu**, sidabro ir antracito spalvų derinys RAL 7016.

**Pastaba:**

200 mm aukščio stalčiams 951510 dyd. 200 dabar tinka skiriamosios juostelės Nr. 951560 dyd. 200 ir šoninės pertvaros Nr. 951741 – 951821 dyd. 200.

Kitus priedus ir skirtukus rasite 95-ajame skyriuje. Tinkami skirtukai:

Šoninės juostelės su įpjova Nr. 951560 dyd. 75

Skiriamosios sienelės su įpjova Nr. 951510 dyd. 75;  
Įstatomos skiriamosios sienelės Nr. 951721 – 951821, dyd. 75.

## Techninis aprašymas

Gylis	500 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	400 mm
Plotis	800 mm
Svoris	90,4 kg
Aukštis	1000 mm
Stalčių skaičius	10
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
Stalčių naudingasis gylis G	16
Serija	Dirbtuvių vežimėlis ToolCar
Serija	ToolCar
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Stalčių naudingasis gylis G	20×16
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	30 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	20×16G
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Produkto rūšis	Dirbtuvių vežimėlis

## Priedai

Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 16G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm

951510 75

Ratukų rinkinys stumdomiems dirbtuvių vežimėliams Tipas  
G

915567 G

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas VA21

914227 VA21