

Garant GRIDLINE

Darbastalis su ratukais ToolTruck su iki galo ištraukiamais stalčiais, 20×16G, Stalčių skaičius: 8



Užsakymo data

Užsakymo numeris	914560 8
GTIN	4045197892256
Produktų klasė	9GT

Aprašymas

Modelis:

Vežimėlio su ratukais ToolTruck stalviršis yra iš HDPE ir atitinka visus techninius reikalavimus. Spintos skyrius su **2 lentynomis** ir durimis. **Vežimėlio skersiniai su buferiais iš LDPE.**

Centrinio užrakto užrakinamos spintelės durelės ir tuo pačiu stalčiai.

Komplektacija:

Stalčių aukštis: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125 mm

Tiekimo sudėtis:

Kartu su skirtukais:

kiekvienam 75 mm stalčiui 1 skiriamoji juosta su įpjovomis Nr. 951510 dyd. 75,

kiekvienam 125 mm stalčiui 1 skiriamoji juosta su įpjovomis Nr. 951510 dyd. 125.

Spalva:

Dviejų spalvų, **dažyta miltelinu būdu**, sidabro ir antracito spalvų derinys RAL 7016.

Pastaba:

Papildomas seifas / šoninis skyrius Nr. 914791 neintegruoti į ToolTruck centrinio užrakto sistemą, rakinami atskira kaištine cilindrine spyna.

200 mm aukščio stalčiams 951510 dyd. 200 dabar tinka skiriamosios juostelės Nr. 951560 dyd.

200 ir šoninės pertvaros Nr. 951741 – 951821 dyd. 200.

Kitus priedus ir skirtukus rasite 95-ajame skyriuje. Tinkami skiriamieji elementai:

juostelės su įpjova Nr. 951560 dyd. 75 ir 125;

skiriamosios sienelės su įpjova Nr. 951510 dyd. 75 ir 125;

įstatomos skiriamosios sienelės Nr. 951721 – 951821 dyd. 75 ir Nr. 951731 – 951821 dyd. 125.

Techninis aprašymas

Gylis	500 mm
Svoris	102 kg
Stalčiaus naudingasis gylis	400 mm
Plotis	1195 mm
Aukštis	1000 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Stalčių skaičius	8
Stalčių naudingasis plotis G	20
Stalčių naudingasis gylis G	16
Stalčių naudingasis gylis G	20×16
Serija	Darbastalis su ratukais ToolTruck
Serija	ToolTruck
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Atitinkamas konfigūраторius	taip
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	40 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Produkto pavadinimo požymis	20×16G
Produkto rūšis	stumdomas darbastalis

Priedai

Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 16G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm

951510 75

951510 125

Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 16G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm

Lentynafiksuota Tipas 1	914774 1
Ratukų rinkinys stumdomiems dirbtuvių vežimėliams Tipas G	915567 G
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas VA21	914227 VA21