

Garant GRIDLINE

Darbastalis su ratukais ToolTruck su iki galo ištraukiamais stalčiais Comfort Close, 20×16G, Stalčių skaičius: 6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	914564 6
GTIN	4045197892263
Produktų klasė	9GT

Aprašymas

Modelis:

Vežimėlio su ratukais ToolTruck stalviršis yra iš HDPE ir atitinka visus techninius reikalavimus.

Spintos skyrius su **2 lentynomis** ir durimis. **Vežimėlio skersiniai su buferiais iš LDPE.**

Centrinis užraktas užrakina spintelės duris kartu su stalčiais.

GARANT ComfortClose, stalčiai su automatiniais įtraukikliais ir amortizatoriais.

Komplektacija:

Stalčių aukštis: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

Tiekimo sudėtis:

Kartu su skirtukais:

kiekvienam 75 mm stalčiui 1 skiriama juosta su įpjovomis Nr. 951510 dyd. 75,

kiekvienam 125 mm stalčiui 1 skiriama juosta su įpjovomis Nr. 951510 dyd. 125.

Spalva:

Dviejų spalvų, **dažyta miltelinu būdu**, sidabrinė derinta su antracito spalva RAL 7016.

Pastaba:

Papildomai užsakomas seifas / šoninė spintelė Nr. 914791 neintegruoti į ToolTruck centrinį užraktą, rakinama atskira cilindrine spyna.

200 mm aukščio stalčiams 951510 dyd. 200 dabar tinka skiriamosios juostelės Nr. 951560 dyd.

200 ir šoninės pertvaros Nr. 951741 – 951821 dyd. 200.

Kitus priedus ir skirtukus rasite 95-ajame skyriuje. Tinkami skiriamieji elementai:

šoninės juostelės su įpjova Nr. 951560 dyd. 75, 125 ir 200;

skiriamosios sienelės su įpjova Nr. 951510 dyd. 75, 125 ir 200;

Įstatomos skiriamosios sienelės Nr. 951721 – 951821 dyd. 75; Nr. 951731 – 951821 dyd. 125 ir Nr. 951741 – 951821 dyd. 200.

Techninis aprašymas

Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Plotis	1195 mm
Gylis	500 mm
Stalčių skaičius	6
Aukštis	1000 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	400 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
Stalčių naudingasis gylis G	16
Stalčių naudingasis gylis G	20×16
Serija	Darbastalis su ratukais ToolTruck
Serija	ToolTruck
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Atitinkamas konfigūratorius	taip
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	30 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Produkto pavadinimo požymis	20×16G
Produkto rūšis	stumdomas darbastalis

Priedai

Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 16G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm

951510 125

Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 16G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951510 75
Lentynafiksuota Tipas 1	914774 1
Ratukų rinkinys stumdomiems dirbtuvių vežimėliams Tipas G	915567 G
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas VA21	914227 VA21