

Garant GRIDLINE

Darbastalis su ratukais ir 5 stalčiais, atsidaro iš vienos pusės, 20×16G, Stalčių skaičius: 5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	914580 5
GTIN	4045197892300
Produktų klasė	9GT

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas darbastalis su ratukais lakštinio plieno korpusas su 2 integruotais skyriais. Šoninė sienelė perforuota, kad būtų galima pakabinti priedus, □ 9 x 9 mm 37 mm tinkleliu. Vidinė stalčiaus pusė lygi, galima padalinti skirtukais. Stalčiai atrakinami centriniu rankenoje integruotu fiksatoriumi. Stalčiai rakinami centrine **cilindrine spyna**. Su guoliniais ratukais (2 valdomi ratukai su fiksatoriais, 2 stabilūs ratukai). 25 mm storio **bambukinis** darbastalis tinka montuoti spaustuvus.

Komplektacija:

Stalčių aukštis: 75; 75; 125; 125; 200 mm

Tiekimo sudėtis:

Kartu su skirtukais:

kiekvienam 75 mm stalčiui 1 skiriamoji juosta su įpjovomis Nr. 951510 dyd. 75,

kiekvienam 125 mm stalčiui 1 skiriamoji juosta su įpjovomis Nr. 951510 dyd. 125.

Spalva:

Dviejų spalvų, **dažyta miltelinu būdu**, sidabras kombinuotas su antracito spalva RAL 7016.

Pastaba:

200 mm aukščio stalčiams 951510 dyd. 200 dabar tinka skiriamosios juostelės Nr. 951560 dyd.

200 ir šoninės pertvaros Nr. 951741 – 951821 dyd. 200.

Kitus priedus ir skirtukus rasite 95-ajame skyriuje. Tinkami skiriamieji elementai:

šoninės juostelės su įpjova Nr. 951560 dyd. 75, 125 ir 200;

skiriamosios sienelės su įpjova Nr. 951510 dyd. 75, 125 ir 200;

įstatomos skiriamosios sienelės Nr. 951721 – 951821 dyd. 75; Nr. 951731 – 951821 dyd. 125 ir Nr. 951741 – 951821 dyd. 200.

Techninis aprašymas

Gylis	525 mm
Svoris	64 kg
Stalčių skaičius	5
Aukštis	900 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	400 mm
Plotis	1000 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
Stalčių naudingasis gylis G	16
Stalčių naudingasis gylis G	20×16
Atitinkamas konfigūраторius	taip
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	40 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Produkto pavadinimo požymis	20×16G
Produkto rūšis	stumdomas darbatalis

Priedai

Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 16G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951510 125
Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 16G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951510 75
Ratukų rinkinys stumdomiems dirbtuvių vežimėliams Tipas G	915567 G

