

Garant GRIDLINE

Darbastalis su ratukais ToolTruck su bambukiniu darbastaliu, 20×16G, Stalčių skaičius: 8**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	914568 8
GTIN	4045197892294
Produktų klasė	9GT

Aprašymas**Modelis:**

Varstotas su ratukais ToolTruck su 25-mm storio **bambukiniu** darbastaliu (galima montuoti spaustus). Spintos skyrius su **2 lentynomis** ir durimis. **Vežimėlio skersiniai su buferiais iš LDPE.**

Centrinio užraktu užrakinamos spintelės durelės ir tuo pačiu stalčiai.

Komplektacija:

Stalčių aukštis: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125 mm

Tiekimo sudėtis:

Kartu su skirtukais:

kiekvienam 75 mm stalčiui 1 skiriamoji juosta su įpjovomis Nr. 951510 dyd. 75,

kiekvienam 125 mm stalčiui 1 skiriamoji juosta su įpjovomis Nr. 951510 dyd. 125.

Spalva:

Dviejų spalvų, **dažyta miltelinu būdu**, sidabro ir antracito spalvų derinys RAL 7016.

Pastaba:

Papildomas seifas / šoninis skyrius Nr. 914791 neintegruoti į ToolTruck centrinio užrakto sistemą, rakinami atskira kaištine cilindrine spyna.

200 mm aukščio stalčiams 951510 dyd. 200 dabar tinka skiriamosios juostelės Nr. 951560 dyd.

200 ir šoninės pertvaros Nr. 951741 – 951821 dyd. 200.

Kitus priedus ir skirtukus rasite 95-ajame skyriuje. Tinkami skiriamieji elementai:

juostelės su įpjova Nr. 951560 dyd. 75 ir 125;

skiriamosios sienelės su įpjova Nr. 951510 dyd. 75 ir 125;

įstatomos skiriamosios sienelės Nr. 951721 – 951821 dyd. 75 ir Nr. 951731 – 951821 dyd. 125.

Techninis aprašymas

Stalčiaus naudingasis gylis	400 mm
Stalčių skaičius	8
Gylis	500 mm
Svoris	104 kg
Aukštis	1000 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Plotis	1195 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
Stalčių naudingasis gylis G	16
Stalčių naudingasis gylis G	20×16
Serija	Darbastalis su ratukais ToolTruck
Serija	ToolTruck
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Atitinkamas konfigūраторius	taip
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	40 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Produkto pavadinimo požymis	20×16G
Produkto rūšis	stumdomas darbastalis

Priedai

Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 16G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm

951510 75

Lentynafiksuota Tipas 1	914774 1
Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 16G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951510 125
Ratukų rinkinys stumdomiems dirbtuvių vežimėliams Tipas G	915567 G
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas VA21	914227 VA21