



## Apžiūros kamera su baterija, Gamintojo pavadinimas: GIC120C



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	492710 GIC120C
GTIN	3165140817929
Produktų klasė	03B

### Aprašymas

#### Modelis:

- 89 mm / 3,5 colio spalvotas LCD ekranas.
- Automatinis nuotraukos pasukimas („Up is Up“™ funkcija).
- Nuotraukų ir vaizdo įrašų perkėlimas naudojant Micro-USB laidą arba MicroSD kortelę.
- Du maitinimo šaltiniai: Veikia tiek su 12 V ličio jonų akumuliatoriumi, tiek su įprastais alkaliniais elementais.
- Skaitmeninis didinimas dar aiškiau išskiria detales.
- 3 lygių LED šviestuvai tamsių vietų apšvietimui.

Akumuliatorinės kompaktiškos apžiūros kameros apžiūrai sunkiai prieinamos vietose.

#### Tiekimo sudėtis:

Su 1 × 12 V / 2,0 Ah ličio jonų baterija, įkrovikliu, 4 GB MicroSD kortele, kameros laidu Nr. 492716 dyd. 1,2, mikro USB laidu, kabliu, magnetu, veidrodėliu, L-BOXX.

### Techninis aprašymas

Ekranų raiška	320×240 px
Ekranų dydis	3,5 in
Akumuliatoriaus įtampa	12 V

Kameros galvutės Ø	8,5 mm
Kameros kabelio ilgis	1200 mm
Akumulatoriaus talpa	1,5 Ah
Svoris	0,64 kg
Gamintojo pavadinimas	GIC 120 C
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 12 V
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
Produkto rūšis	Endoskopas

---

## Priedai

Kameros laidas su zonu Laido ilgis 3,0 m	492716 3,0
Kameros laidas su zonu Laido ilgis 1,2 m	492716 1,2