



## Galvutė 1/2 colio Torx® varžtams, Torx® profilis: E24



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	642700 E24
GTIN	4018754007325
Produktų klasė	63A

### Aprašymas

#### Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs vidiniai kvadratai tvirtai įstatomi į sukimo rankeną. Vidinis kvadratas pagal **DIN 3120**. Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Labai tikslūs galvučių dydžiai. Nenuslysta už varžtų kampų. Tausojamos varžtų galvutės ir veržlės. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampos ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Užapvalintos briaunos.

#### Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga – nikeliuotas ir chromuotas.

Pavaros keturbriaunis: 1/2 in

Profilio dydis A: 22,1 mm

Ø iš judesio perdavos detalei pusės: 27,8 mm

Ilgis: 41,2 mm

### Techninis aprašymas

Torx® profilis	E24
Ø iš judesio perdavos detalei pusės	27,8 mm
Profilio dydis A	22,1 mm
Ilgis	41,2 mm
Pavaros keturbriaunis	1/2 in

Perdavos profilis	Galvutės TORX® varžtams
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel
Paviršius	ant nikelio chromuoti
Produkto rūšis	Galvutė