



Ugniai atsparios kelnės, juodos, Dydis DE: 26



Užsakymo data

Užsakymo numeris	091466 26
GTIN	7330509546802
Produktų klasė	04T

Aprašymas

Modelis:

Ugniai atsparios kelnės su ergonomiškai suformuotais keliais ir lanksčiomis, praktiškomis kišenėmis.

- **Paminkštintų kelių pagalvėlių kišenės dviejuose skirtinguose aukščiuose.**
- **Šviesą atspindinčios juostelės ant kojų geresniam matomumui.**
- **Metalinis užtrauktukas praskiepe.**

Standartas:

- **EN 1149-5**
- **EN 61482-2, Klasse 1**
- **EN ISO 11611, Klasse 1 / A1**
- **EN ISO 13034**

EN 14404.

EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1.

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis. Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

Techninis aprašymas

Dydis FR	48C
Dydis IT	D104
Dydis DE	26
Serija	Ugniai atsparūs drabužiai Blakläder
Dydis SE	D112
Dydis NL	D104
Dydis ES	D104
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	14% poliesteris
Audinio sudėtis	1 % specialaus pluošto
Audinio sudėtis	85% medvilnė
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	350 g/m ²
Plovimas	60 °C margiems skalbiniams
Balinimas	nebalinti
Cheminis valymas	nevalyti cheminiu būdu
Džiovinimas	tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas	nelyginti
Rūbai pagal	DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio
Rūbai pagal	DIN EN ISO 11611 apsauga suvirinant
Rūbai pagal	DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
Spalva	juodos
Norma	EN 61482-1-2
Norma	EN 14404
Norma	EN ISO 13034
Produkto rūšis	Ugniai atsparios kelnės

