



Akumuliatorinė apžiūros kamera, Gamintojo pavadinimas: M12ICAV



Užsakymo data

Užsakymo numeris	492712 M12ICAV
GTIN	4002395159994
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

Akumuliatorinės kompaktiškos apžiūros kameros apžiūrai sunkiai prieinamose vietose.

- **89 mm / 3,5 colio nuimamas belaidis spalvotas LCD ekranas.**
- **Garso, vaizdo ir fotografavimo funkcijos, skaitmeninis didinimas 100–400 %.**
- **Automatinis kontrastingumo ir baltos spalvos balansas.**
- **Vandens nepraleidžianti kameros galvutė su 3-jų pakopų LED apšvietimu.**
- **Lankstus, hermetiškas 274 cm ilgio kameros kabelis.**
- **Skaitmeninis didinimas dar aiškiau išskiria detales.**

Tiekimo sudėtis:

Su 1x 12 V / 2,0 Ah ličio jonų akumulatoriumi, įkrovikliu C12 C, kabeliu 2740 mm, 8 GB SD kortele, lagaminu.

Techninis aprašymas

Ekranų dydis	3,5 in
Ekranų raiška	320x240 px
Akumuliatoriaus įtampa	12 V

Gamintojo pavadinimas	M12 ICAV3-9
Kameros galvutės Ø	12,4 mm
Akumulatoriaus talpa	2 Ah
Kameros kabelio ilgis	2740 mm
Svoris	0,72 kg
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 12 V
Pakuotė	Lagaminas
Produkto rūšis	Endoskopas