



Ugniai atsparios kelnės, juodos, Dydis DE: 27



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 091466 27 |
| GTIN | 7330509546819 |
| Produktų klasė | 04T |

Aprašymas

Modelis:

Ugniai atsparios kelnės su ergonomiškai suformuotais keliais ir lanksčiomis, praktiškomis kišenėmis.

- **Paminkštintų kelių pagalvėlių kišenės dviejuose skirtinguose aukščiuose.**
- **Šviesą atspindinčios juostelės ant kojų geresniam matomumui.**
- **Metalinis užtrauktukas praskiepe.**

Standartas:

- **EN 1149-5**
- **EN 61482-2, Klasse 1**
- **EN ISO 11611, Klasse 1 / A1**
- **EN ISO 13034**

EN 14404.

EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1.

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis. Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dydis FR | 50C |
| Dydis DE | 27 |
| Dydis IT | D108 |
| Serija | Ugniai atsparūs drabužiai Blakläder |
| Dydis SE | D116 |
| Dydis ES | D108 |
| Dydis NL | D108 |
| Lytis | Vyriškas modelis |
| Audinio sudėtis | 14% poliesteris |
| Audinio sudėtis | 1 % specialaus pluošto |
| Audinio sudėtis | 85% medvilnė |
| Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 350 g/m ² |
| Plovimas | 60 °C margiems skalbiniams |
| Balinimas | nebalinti |
| Cheminis valymas | nevalyti cheminiu būdu |
| Džiovinimas | tausojamas džiovinimas (žema temperatūra) |
| Lyginimas | nelyginti |
| Rūbai pagal | DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio |
| Rūbai pagal | DIN EN ISO 11611 apsauga suvirinant |
| Rūbai pagal | DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės |
| Spalva | juodos |
| Norma | EN 61482-1-2 |
| Norma | EN 14404 |
| Norma | EN ISO 13034 |
| Produkto rūšis | Ugniai atsparios kelnės |

