

Mitutoyo**Įmontuojamas slankmatis vertikalus, Matavimo ribos: 150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	499402 150
GTIN	4946368128382
Produktų klasė	44A

Aprašymas**Modelis:**

Su **absoliučiuju matavimų sistema** ir dideliais aiškiai matomais skaitmenimis. Vienkartinis nulinės padėties nustatymas, išliekantis absoliučioju nuliu iki kito baterijos keitimo (apie 1,5 metų). Aukščiausiais matavimo tikslumas netgi tada, kai perstūmimo greičiai labai dideli. ZERO / ABS funkcija – nulinės padėties nustatymas ir perjungimas iš santykinų į absoliučiosius matavimus.

Įmontuojamas slankmatis su absoliučiaja, elektronine matavimo sistema. **Montuojama vertikaliai.**

Paskirtis:

Tinka matavimams ir montavimui staklėse, įrenginiuose ir t. t.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 497085.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L ₂	270 mm
------------------------------	--------

Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Liniuotės ilgis L ₁	294 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Svoris	280 g
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 150 mm
Leistina paklaida	0,03 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Įmontuojamas slankmatis

Paslaugos

Kalibravimas Universalus skaitmeninis slankmatis Maksimalios matavimo ribos 600 mm	021400 600
---	------------

Priedai

Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D2	497085 D2
Siųstuvas Tipas S11E	498966 S11E
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas USB2	497085 USB2
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D1	497085 D1
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357