

## Srieginis kalibras 6H mod., Sriegis: EG-M10



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	486180 EG-M10
GTIN	2050001919205
Produktų klasė	48B

### Aprašymas

#### Modelis:

Sriegių kalibras sriegių (EG) vieliniams srieginiams įdėklams patikrai. Pagalsta pirmoji sriegio vija pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo. Modelis pagal DIN Nr. 2279 – 2299. **Nepraeinančioji ir praeinančioji pusė ant vienos rankenos (DIN 2240, 1 dalis, forma R)**. Nepraeinančioji pusė pažymėta raudonai.

#### Paskirtis:

Skirta metriniam ISO sriegiams (EG), dešiniams DIN 8140-2.

#### Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502 und DIN 8140**.

### Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1,5 mm
Sriegis	EG M10
Sriegio tipas	EG-M
Norma	DIN 8140
Kalibro rūšis	Nepraeinantysis srieginis kalibras
Kalibro rūšis	Praeinantieji srieginiai kalibrai
Kalibravimas	L10
Produkto rūšis	Sriegių kalibrinis kamštis

### Paslaugos

DAkKS kalibravimasSriegių kalibrinis kamštis Maksimalus  
Ø 90 mm

028590 90

KalibravimasSriegių kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 20  
mm

028550 20