

Garant**Šepetys su silicio karbido grūdeliais (SiC), Ø 70 mm, Grūdėtumas: 80****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	575010 80
GTIN	4045197892607
Produktų klasė	51P

Aprašymas**Modelis:**

Su išilginiu grioveliu tvirtinimui ant frezavimo galvučių įspraustinių (DIN 6357) ir kombinuotų įspraustinių (DIN 6358).

Apvalus šepetys su **tankiais šeriais (pilnai dengtas)** integruotas plastikiniame diske. **Stabilios formos**, nes šeriai daugelyje vietų išdėstyti priešpriešiais. Patvarus.

Nailoniniai šeriai su labai didele **silicio karbido grūdelių dalimi** universaliam naudojimui.

Privalumai:

- **Papildomas ruošinio apdirbimas iškart po pjovimo proceso.**
- **Nekintantys rezultatai dėl nuolat papildomų grūdelių.**
- **Saugus procesas, stabili forma ir užtikrintas tikslumas.**
- **Greitai ir saugiai sumontuojama be jokių priedų.**
- **Labai mažas radialinis mušimas.**

Paskirtis:

Dirbant **CNC apdirbimo linijose** ir **robotizuotuose centruose** rekomenduojama **šlifuoti šlapiuoju būdu** su aušinimo priemonėmis. Plokščių detalių apdirbimui: tikslus **užvartų nuėmimas, briaunų suapvalinimas, galutinis apdirbimas** po frezavimo, **paviršiaus poliravimas**, pvz., sandarinimo ir kontaktinių paviršių.

Pastaba:

Specialūs modeliai tiekiami pagal papildomą užsakymą.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	80
Šerių storis	1,2 mm
Smulkumo laipsnis	rupus
Pristatymas	0,8 (smulkus) – 1,5 (rupus) mm
Pastūma	2500 - 5000 mm/min
Produkto pavadinimo požymis	Ø 70 mm
Šepečio Ø D ₁	70 mm
Lėkštelės-Ø D ₂	76 mm
Šlifavimo priemonės	Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo priemonių kodas	SiC
Darbinės plokštumos Ø	70 mm
Kiaurymės Ø d ₁	22 su griovelium mm
Ilgis H ₁	35 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius	1900 - 2300 min ⁻¹
maksimalus sūkių skaičius	4500 min ⁻¹
Produkto rūšis	Lėkštelė-šepetys

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka		
Plienas <55 HRC	ribotai tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		

CuZn	tinka
Uni	tinka
drėgnas, maks.	tinka
sausasis	ribotai tinka

Priedai

Užtraukimo varžtassu vidiniu aušiniu Koto Ø 22 mm

575096 22