

Garant**Šepetys su keraminiais grūdeliais (CER), Ø 119 mm, Grūdėtumas: 120****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

575035 120

GTIN

4045197892775

Produktų klasė

51P

Aprašymas**Modelis:**

Su išilginiu grioveliu tvirtinimui ant frezavimo galvučių įspraustinių (DIN 6357) ir kombinuotų įspraustinių (DIN 6358).

Apvalus šepetys su **tankiais šeriais (pilnai dengtas)** integruotas plastikiniame diske. **Stabilios formos**, nes šeriai daugelyje vietų išdėstyti priešpriešiais. Patvarus.

Nailoniniai šeriai su **keraminių grūdelių dalimi**. Intensyvus šlifavimo poveikis.

Privalumai:

- **Papildomas ruošinio apdirbimas iškart po pjovimo proceso.**
- **Nekintantys rezultatai dėl nuolat papildomų grūdelių.**
- **Saugus procesas, stabili forma ir užtikrintas tikslumas.**
- **Greitai ir saugiai sumontuojama be jokių priedų.**
- **Labai mažas radialinis mušimas.**

Paskirtis:

Dirbant **CNC apdirbimo linijose** ir **robotizuotuose centruose** rekomenduojama **šlifuoti šlapiuoju būdu** su aušinimo priemonėmis. Plokščių detalių apdirbimui: tikslus **užvartų nuėmimas, briaunų suapvalinimas, galutinis apdirbimas** po frezavimo, **paviršiaus poliravimas**, pvz., sandarinimo ir kontaktinių paviršių.

Pastaba:

Specialūs modeliai tiekiami pagal papildomą užsakymą.

Techninis aprašymas

Smulkumo laipsnis	vidutin.
Šerių storis	1,1 mm
Grūdėtumas	120
Pastūma	3500 - 6500 mm/min
Pristatymas	0,8 (smulkus) – 1,5 (rupus) mm
Produkto pavadinimo požymis	Ø 119 mm
Šepečio Ø D ₁	119 mm
Lėkštelės-Ø D ₂	125 mm
Šlifavimo priemonės	Keraminiai grūduliai (CER)
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Darbinės plokštumos Ø	119 mm
Kiaurymės Ø d ₁	27 su griovelio mm
Ilgis H ₁	38 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius	1100 - 1400 min ⁻¹
maksimalus sūkių skaičius	3000 min ⁻¹
Produkto rūšis	Lėkštelė-šepetys

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	ribotai tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

Priedai

Užtraukimo varžtassu vidiniu aušiniu Koto Ø 27 mm

575096 27