

**Garant****Gręžimo karūnos, bimetalinės, Skersmuo: 38mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	589010 38
GTIN	4045197158437
Produktų klasė	51S

**Aprašymas****Modelis:**

**Tvirta, nelūžtanti konstrukcija** su kintamo žingsnio dantimis, lankstus specialaus plieno korpusas (iš bimetalu). Sustiprintas, standus pagrindas su srieginėmis ir tvirtinimo kiaurymėmis (nuo Ø 32 mm) tvirtai laiko kotą. Aukštos kokybės HSS dantys, jų geometrija ir nedidelė gamybinė tolerancija užtikrina geriausią pjovimą ir ilgą tarnavimo laiką.

- **Vario dantų žingsnis, 4/6 dantys viename colyje, maža vibracija.**
- **Maksimalus pjovimo gylis visiems dydžiams – 38 mm.**
- **Tiksliai nušlifuoti dantys – greitas pjovimas ir tikslios briaunos.**

**Paskirtis:**

Stacionarioms gręžimo, tekinimo ar elektrinėms rankinėms gręžimo staklėms su atitinkamu sūkių skaičiumi. Apskritų kiaurymių pjovimui iš medžiagų plonomis ar storomis sienelėmis, lygiu ar lenktu ruošinio paviršiumi. Tinka įvairioms medžiagoms, pvz.: plienui, **nerūdijančiajam plienui**, žalvariui, variui, ketui, lengviesiems metalams, medienai, gipso ir plastiko plokštėms ir t. t.. Tepimo priemonių naudojimas padidina patvarumą (apdirbant metalus).

**Rekomendacija:**

Naudojant pjovimo alyvą Nr. 084205 dyd. 0,25 padidėja įrankio patvarumas, pagreitėja darbo procesas.

**Pastaba:**

**Tvirtinimo kotai ir gręžimo karūnos gali būti derinami su visomis standartinėmis bimetalinėmis karūnomis, išskyrus Bosch-SDS. Akmens gręžimo karūnas žr. Nr. 788000, 788040, 788050. Kietlydinio gręžimo karūnas plienui žr. Nr. 118400, 118500, 119000.**

## Techninis aprašymas

Skersmuo	38 mm
maksimalus sūkių skaičius aliuminiui	345 min <sup>-1</sup>
maksimalus sūkių skaičius plienui	230 min <sup>-1</sup>
maksimalus sūkių skaičius INOX	115 min <sup>-1</sup>
Dantų skaičius colyje	4 / 6
Produkto rūšis	Gręžimo karūna

## Priedai

Tvirtinimo kotas Tipas 210L	589310 210L
Centravimo grąžtas su HM pjovimo plokštelėmis Tipas 6KT	589432 6KT
Tvirtinimo kotas Tipas 210S	589310 210S
Centravimo grąžtas HSS Tipas 6KT	589430 6KT