

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Apvalus šepetys, pintas Plieninė viela 0,50 mm, Šepečio Ø D1× apimamas plotas L1: 250X15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

570325 250X15

GTIN

4017359178270

Produktų klasė

57L

Aprašymas**Modelis:**

Tiesus apvalus šepetys iš lygios plieninės vielos 0,50 mm, **supintos** ir tvirtai įspaustos į plieninį korpusą. **Kairinio pynimo**, užtikrintai išvengiama nenumatyto išsivyniojimo. **Labai patvarus, su aštriais ir tvirtais šeriais.**

Paskirtis:

Sudėtingiems darbams, pvz.: nuodegų, rūdžių, šlakų, tinko likučių nuvalymui, metalinių detalių bei lentų valymui. Stacionariam naudojimui.

Techninis aprašymasIlgis H₁

42 mm

Pynių kiekis

52

Šepečio Ø D₁

250 mm

maksimalus sūkių skaičius

5000 min⁻¹

Šepečio plotis

15 mm

Kiaurymės $\varnothing d_1$	51 mm
Šerių medžiaga	Plieninė viela
Šerių storis	0,5 mm
Produkto rūšis	Apvalus šepetys