

Garant**Gręžimo karūnos, bimetalinės, Skersmuo: 44mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	589010 44
GTIN	4045197158475
Produktų klasė	51S

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta, nelūžtanti konstrukcija su kintamo žingsnio dantimis, lankstus specialaus plieno korpusas (iš bimetalu). Sustiprintas, standus pagrindas su srieginėmis ir tvirtinimo kiaurymėmis (nuo Ø 32 mm) tvirtai laiko kotą. Aukštos kokybės HSS dantys, jų geometrija ir nedidelė gamybinė tolerancija užtikrina geriausią pjovimą ir ilgą tarnavimo laiką.

- **Vario dantų žingsnis, 4/6 dantys viename colyje, maža vibracija.**
- **Maksimalus pjovimo gylis visiems dydžiams – 38 mm.**
- **Tiksliai nušlifuoti dantys – greitas pjovimas ir tikslios briaunos.**

Paskirtis:

Stacionarioms gręžimo, tekinimo ar elektrinėms rankinėms gręžimo staklėms su atitinkamu sūkių skaičiumi. Apskritų kiaurymių pjovimui iš medžiagų plonomis ar storomis sienelėmis, lygiu ar lenktu ruošinio paviršiumi. Tinka įvairioms medžiagoms, pvz.: plienui, **nerūdijančiam plienui**, žalvariui, variui, ketui, lengviesiems metalams, medienai, gipso ir plastiko plokštėms ir t. t.. Tepimo priemonių naudojimas padidina patvarumą (apdirbant metalus).

Rekomendacija:

Naudojant pjovimo alyvą Nr. 084205 dyd. 0,25 padidėja įrankio patvarumas, pagreitėja darbo procesas.

Pastaba:

Tvirtinimo kotai ir gręžimo karūnos gali būti derinami su visomis standartinėmis bimetalinėmis karūnomis, išskyrus Bosch-SDS. Akmens gręžimo karūnas žr. Nr. 788000, 788040, 788050. Kietlydinio gręžimo karūnas plienui žr. Nr. 118400, 118500, 119000.

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius INOX	95 min ⁻¹
maksimalus sūkių skaičius plienui	195 min ⁻¹
Skersmuo	44 mm
maksimalus sūkių skaičius aliuminiui	295 min ⁻¹
Dantų skaičius colyje	4 / 6
Produkto rūšis	Gręžimo karūna

Priedai

Centravimo grąžtas su HM pjovimo plokštelėmis Tipas 6KT	589432 6KT
Centravimo grąžtas HSS Tipas 6KT	589430 6KT
Tvirtinimo kotas Tipas 210S	589310 210S
Tvirtinimo kotas Tipas 210L	589310 210L